

PS-T/PS-SR/PS-R

●PPS小ネジ (十字穴付) ●PPS screws ●PPS螺丝 (十字)

仕 様

- ナベ小ネジ
- ・材 質 / PPS (ポリフェニレンサルファイド)
 - ・色 / うす茶
 - ・熱変形温度 / 1.82MPa...260℃
 - ・U L 規 格 / UL94V-0 (材料)
- PTFEワッシャー (KW)
- ・材 質 / PTFE
 - ・色 / 白色不透明
 - ・耐 熱 温 度 / 連続240℃不燃性
 - ・U L 規 格 / UL94V-0 (材料)

仕 様

- シリコンゴムワッシャー (SRW)
- ・材質 / シリコンゴム
 - ・色 / 半透明
 - ・硬度 / 50° (デュロメータタイプA) 49° (IRHD 参考値)
- NBRワッシャー (RW)
- ・材質 / NBR
 - ・色 / 黒
 - ・硬度 / 70° (デュロメータタイプA) 63° (IRHD 参考値)

RoHS対応製品



PS-0000-T セットナベ小ネジ(KW付)				PS-0000-SR セットナベ小ネジ(SRW付)				PS-0000-R セットナベ小ネジ(RW付)			
ネジ径	KW PTFE d-t	L	品 番	SRW シリコンゴム d-t	L	品 番		RW NBR d-t	L	品 番	
M2	4.3-0.5	4	PS-0204-T	2.9-0.5	4	PS-0204-SR		2.9-0.5	4	PS-0204-R	
		5	PS-0205-T		5	PS-0205-SR			5	PS-0205-R	
		6	PS-0206-T		6	PS-0206-SR			6	PS-0206-R	
		8	PS-0208-T		8	PS-0208-SR			8	PS-0208-R	
		10	PS-0210-T		10	PS-0210-SR			10	PS-0210-R	
		12	PS-0212-T		12	PS-0212-SR			12	PS-0212-R	
M2.6	5.5-0.8	6	PS-2606-T	3.9-0.5	6	PS-2606-SR		3.9-0.5	6	PS-2606-R	
		8	PS-2608-T		8	PS-2608-SR			8	PS-2608-R	
		10	PS-2610-T		10	PS-2610-SR			10	PS-2610-R	
		12	PS-2612-T		12	PS-2612-SR			12	PS-2612-R	
M3	8.0-0.8	5	PS-0305-T	4.8-1.0	5	PS-0305-SR		4.8-1.0	5	PS-0305-R	
		6	PS-0306-T		6	PS-0306-SR			6	PS-0306-R	
		8	PS-0308-T		8	PS-0308-SR			8	PS-0308-R	
		10	PS-0310-T		10	PS-0310-SR			10	PS-0310-R	
		12	PS-0312-T		12	PS-0312-SR			12	PS-0312-R	
		15	PS-0315-T		15	PS-0315-SR			15	PS-0315-R	
		16	PS-0316-T		16	PS-0316-SR			16	PS-0316-R	
		20	PS-0320-T		20	PS-0320-SR			20	PS-0320-R	
		25	PS-0325-T		25	PS-0325-SR			25	PS-0325-R	
		30	PS-0330-T		30	PS-0330-SR			30	PS-0330-R	
M4	10-1.0	6	PS-0406-T	6.3-1.0	6	PS-0406-SR		6.3-1.0	6	PS-0406-R	
		8	PS-0408-T		8	PS-0408-SR			8	PS-0408-R	
		10	PS-0410-T		10	PS-0410-SR			10	PS-0410-R	
		12	PS-0412-T		12	PS-0412-SR			12	PS-0412-R	
		15	PS-0415-T		15	PS-0415-SR			15	PS-0415-R	
		16	PS-0416-T		16	PS-0416-SR			16	PS-0416-R	
		20	PS-0420-T		20	PS-0420-SR			20	PS-0420-R	
		25	PS-0425-T		25	PS-0425-SR			25	PS-0425-R	
M5	12-1.0	30	PS-0430-T		30	PS-0430-SR			30	PS-0430-R	
		8	PS-0508-T	8.2-1.5	8	PS-0508-SR		8.2-1.5	8	PS-0508-R	
		10	PS-0510-T		10	PS-0510-SR			10	PS-0510-R	
		12	PS-0512-T		12	PS-0512-SR			12	PS-0512-R	
		15	PS-0515-T		15	PS-0515-SR			15	PS-0515-R	
		16	PS-0516-T		16	PS-0516-SR			16	PS-0516-R	
		20	PS-0520-T		20	PS-0520-SR			20	PS-0520-R	
		25	PS-0525-T		25	PS-0525-SR			25	PS-0525-R	
		30	PS-0530-T		30	PS-0530-SR			30	PS-0530-R	
M6	13-1.0	10	PS-0610-T	9.6-1.5	10	PS-0610-SR		9.6-1.5	10	PS-0610-R	
		12	PS-0612-T		12	PS-0612-SR			12	PS-0612-R	
		15	PS-0615-T		15	PS-0615-SR			15	PS-0615-R	
		16	PS-0616-T		16	PS-0616-SR			16	PS-0616-R	
		20	PS-0620-T		20	PS-0620-SR			20	PS-0620-R	
		25	PS-0625-T		25	PS-0625-SR			25	PS-0625-R	
		30	PS-0630-T		30	PS-0630-SR			30	PS-0630-R	

ご注文個数 50個～

ご注文個数 50個～

ご注文個数 50個～

スペーサー の選定	
黄銅 スペーサー	1
ジュラコン スペーサー	2
ステンレス スペーサー	3
スチール スペーサー	4
PPS スペーサー	5
PBT スペーサー	6
エコ スペーサー	7
アルミ スペーサー	8
ベーク スペーサー	9
ナイロン・レー ンスペーサー	10
ビーク スペーサー	11
ABS スペーサー	12
LED取付 スペーサー	13
D-Sub取付 スペーサー	14
PTFE スペーサー	15
セラミックス・ガラス スペーサー	16
チタン スペーサー	17
ポリカーボネート スペーサー	18
ガラエポ スペーサー	19
樹脂 ワッシャー	20
ゴム ワッシャー	21
金属 ワッシャー	22
樹脂 ブッシュ	23
樹脂ネジ/ ボルト/ナット	24
金属ネジ/ボルト/ ナット/ワッシャー	25
ピンヘッダー 丸ピン	26
ピンヘッダー 角ピン	26
基板用端子	27
インサート ナット	28
ローレット ツマミ・ナット	29
精密シャフト	30
全ネジ	31
光ファイバー 保護チューブ	32
ばねポスト	33
材料資料	