

●黄銅小ネジ(十字穴付) ●Brass screws ●黄銅 螺丝(十字)

RoHS対応製品

仕様

- ナベ小ネジ
 - ・材質/黄銅
 - ・処理/ニッケルメッキ(Ni)
- スプリングワッシャー(SW)
 - ・材質/リン青銅
 - ・処理/ニッケルメッキ(Ni)

仕様

- ナイロンワッシャー・材質/ナイロン66 (KW)
 - ・色 /半透明
 - ・熱変形温度/1.82MPa...75°C
 - ・U L 規格/UL94V-2 (材料)
- PTFEワッシャー (KW)
 - ・材質/PTFE
 - ・色 /白色不透明
 - ・耐熱温度/連続240°C不燃性
 - ・U L 規格/UL94V-0 (材料)

仕様

- シリコンゴムワッシャー・材質/シリコンゴム (SRW)
 - ・色 /半透明
 - ・硬度/50°(デュロメータタイプA) 49°(IRHD 参考値)
- NBRワッシャー (RW)
 - ・材質/NBR
 - ・色 /黒
 - ・硬度/70°(デュロメータタイプA) 63°(IRHD 参考値)

B-0000ナベ小ネジ					B-0000-N/T セットナベ小ネジ(KW付)					B-0000-SR セットナベ小ネジ(SRW付)					B-0000-R セットナベ小ネジ(RW付)				
ネジ径	ピッチ-D-H	L	品番		KW PTFE d-t	KW ナイロン d-t	L	品番		SRW シリコンゴム d-t	L	品番		RW NBR d-t	L	品番			
M2	0.4-3.5-1.3	4	B-0204		4.3-0.5	4.3-0.5	4	B-0204-N		2.9-0.5	4	B-0204-SR		2.9-0.5	4	B-0204-R			
		5	B-0205				5	B-0205-N				5	B-0205-SR			5	B-0205-R		
		6	B-0206				6	B-0206-N				6	B-0206-SR			6	B-0206-R		
		8	B-0208				8	B-0208-N				8	B-0208-SR			8	B-0208-R		
		10	B-0210				10	B-0210-N				10	B-0210-SR			10	B-0210-R		
		12	B-0212				12	B-0212-N				12	B-0212-SR			12	B-0212-R		
M2.5	0.45-4.5-1.7	4	B-2504		5.5-0.8	5.5-0.8	4	B-2504-N		3.9-0.5	4	B-2504-SR		3.9-0.5	4	B-2504-R			
		5	B-2505				5	B-2505-N				5	B-2505-SR			5	B-2505-R		
		6	B-2506				6	B-2506-N				6	B-2506-SR			6	B-2506-R		
		8	B-2508				8	B-2508-N				8	B-2508-SR			8	B-2508-R		
		10	B-2510				10	B-2510-N				10	B-2510-SR			10	B-2510-R		
		12	B-2512				12	B-2512-N				12	B-2512-SR			12	B-2512-R		
M2.6	0.45-4.5-1.7	4	B-2604		5.5-0.8	5.5-0.8	4	B-2604-N		3.9-0.5	4	B-2604-SR		3.9-0.5	4	B-2604-R			
		5	B-2605				5	B-2605-N				5	B-2605-SR			5	B-2605-R		
		6	B-2606				6	B-2606-N				6	B-2606-SR			6	B-2606-R		
		8	B-2608				8	B-2608-N				8	B-2608-SR			8	B-2608-R		
		10	B-2610				10	B-2610-N				10	B-2610-SR			10	B-2610-R		
		12	B-2612				12	B-2612-N				12	B-2612-SR			12	B-2612-R		
M3	0.5-5.5-2.0	15	B-2615		6-0.8	6-0.8	15	B-2615-N		4.8-1.0	15	B-2615-SR		4.8-1.0	15	B-2615-R			
		18	B-2618				18	B-2618-N				18	B-2618-SR			18	B-2618-R		
		20	B-2620				20	B-2620-N				20	B-2620-SR			20	B-2620-R		
		4	B-0304				4	B-0304-N				4	B-0304-SR			4	B-0304-R		
		5	B-0305				5	B-0305-N				5	B-0305-SR			5	B-0305-R		
		6	B-0306				6	B-0306-N				6	B-0306-SR			6	B-0306-R		
		8	B-0308				8	B-0308-N				8	B-0308-SR			8	B-0308-R		
		10	B-0310				10	B-0310-N				10	B-0310-SR			10	B-0310-R		
		12	B-0312				12	B-0312-N				12	B-0312-SR			12	B-0312-R		
		15	B-0315				15	B-0315-N				15	B-0315-SR			15	B-0315-R		
		18	B-0318				18	B-0318-N				18	B-0318-SR			18	B-0318-R		
		20	B-0320				20	B-0320-N				20	B-0320-SR			20	B-0320-R		
25	B-0325		25	B-0325-N		25	B-0325-SR		25	B-0325-R									
30	B-0330		30	B-0330-N		30	B-0330-SR		30	B-0330-R									
M4	0.7-7-2.6	6	B-0406		10-1.0	10-1.0	6	B-0406-N		6.3-1.0	6	B-0406-SR		6.3-1.0	6	B-0406-R			
		8	B-0408				8	B-0408-N				8	B-0408-SR			8	B-0408-R		
		10	B-0410				10	B-0410-N				10	B-0410-SR			10	B-0410-R		
		12	B-0412				12	B-0412-N				12	B-0412-SR			12	B-0412-R		
		15	B-0415				15	B-0415-N				15	B-0415-SR			15	B-0415-R		
		8	B-0508				8	B-0508-N				8	B-0508-SR			8	B-0508-R		
M5	0.8-9-3.3	10	B-0510		12-1.0	12-1.0	10	B-0510-N		8.2-1.5	10	B-0510-SR		8.2-1.5	10	B-0510-R			
		12	B-0512				12	B-0512-N				12	B-0512-SR			12	B-0512-R		
		15	B-0515				15	B-0515-N				15	B-0515-SR			15	B-0515-R		

ご注文個数 50個~