

U

●ステンレス小ネジ(十字穴付) ●Stainless steel screws ●不锈钢 螺丝(十字)

RoHS対応製品

仕様

- ナベ小ネジ
 - ・材質/ステンレス
 - ・処理/生地
- スプリングワッシャー(SW)
 - ・材質/ステンレス
 - ・処理/生地
- 平ワッシャー(PW)
 - ・材質/ステンレス
 - ・処理/生地

仕様

- ナイロンワッシャー(KW)
 - ・材質/ナイロン66
 - ・色/半透明
 - ・熱変形温度/1.82MPa...75℃
 - ・U L 規格/UL94V-2(材料)
- PTFEワッシャー(KW)
 - ・材質/PTFE
 - ・色/白色不透明
 - ・耐熱温度/連続240℃不燃性
 - ・U L 規格/UL94V-0(材料)



| U-0000-S1 小 セットナベ小ネジ(SW・PW付) | | | | | | U-0000-S1N 小 セットナベ小ネジ(SW・PW・KW付) | | | | U-0000-S2 大 セットナベ小ネジ(SW・PW付) | | | | U-0000-S2N/S2T 大 セットナベ小ネジ(SW・PW・KW付) | | | |
|---------------------------------|--------------|---------|-----------|----|-----------|-------------------------------------|---|----|------------|---------------------------------|----|-------------|-------------|---|------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ネジ径 | ピッチ-D-H | SW d-t | PW(小) d-t | L | 品番 | KW ナイロン d-t | L | 品番 | PW(大) d-t | L | 品番 | KW PTFE d-t | KW ナイロン d-t | L | 品番 | | |
| M2 | 0.4-3.5-1.3 | 4.0-5 | 4.3-0.4 | 4 | U-0204-S1 | 4.3-0.5 | | 5 | U-0205-S1N | 6-0.4 | 4 | U-0204-S2 | | | | | |
| | | | | 5 | U-0205-S1 | | | 5 | U-0205-S2 | | | | | | | | |
| | | | | 6 | U-0206-S1 | | | 6 | U-0206-S1N | | 6 | U-0206-S2 | | | | | |
| | | | | 8 | U-0208-S1 | | | 8 | U-0208-S1N | | 8 | U-0208-S2 | | | | | |
| | | | | 10 | U-0210-S1 | | | 10 | U-0210-S1N | | 10 | U-0210-S2 | | | | | |
| | | | | 12 | U-0212-S1 | | | 12 | U-0212-S1N | | 12 | U-0212-S2 | | | | | |
| M2.5 | 0.45-4.5-1.7 | 4.8-0.6 | 5-0.5 | 5 | U-2505-S1 | 5.5-0.8 | | 5 | U-2505-S1N | 7-0.5 | 5 | U-2505-S2 | 5.5-0.8 | 5 | U-2505-S2N | | |
| | | | | 6 | U-2506-S1 | | | 6 | U-2506-S1N | | 6 | U-2506-S2 | | 6 | U-2506-S2N | | |
| | | | | 8 | U-2508-S1 | | | 8 | U-2508-S1N | | 8 | U-2508-S2 | | 8 | U-2508-S2N | | |
| | | | | 10 | U-2510-S1 | | | 10 | U-2510-S1N | | 10 | U-2510-S2 | | 10 | U-2510-S2N | | |
| | | | | 12 | U-2512-S1 | | | 12 | U-2512-S1N | | 12 | U-2512-S2 | | 12 | U-2512-S2N | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M2.6 | 0.45-4.5-1.7 | 4.8-0.6 | 5-0.5 | 4 | U-2604-S1 | 5.5-0.8 | | 4 | U-2604-S1N | 7.5-0.5 | 4 | U-2604-S2 | | | | | |
| | | | | 5 | U-2605-S1 | | | 5 | U-2605-S1N | | 5 | U-2605-S2 | | | | | |
| | | | | 6 | U-2606-S1 | | | 6 | U-2606-S1N | | 6 | U-2606-S2 | | | | | |
| | | | | 8 | U-2608-S1 | | | 8 | U-2608-S1N | | 8 | U-2608-S2 | | | | | |
| | | | | 10 | U-2610-S1 | | | 10 | U-2610-S1N | | 10 | U-2610-S2 | | | | | |
| | | | | 12 | U-2612-S1 | | | 12 | U-2612-S1N | | 12 | U-2612-S2 | | | | | |
| M3 | 0.5-5.5-2.0 | 5.5-0.7 | 6-0.5 | 5 | U-0305-S1 | 6-0.8 | | 5 | U-0305-S1N | 8-0.5 | 5 | U-0305-S2 | 8-0.8 | 5 | U-0305-S2N | | |
| | | | | 6 | U-0306-S1 | | | 6 | U-0306-S1N | | 6 | U-0306-S2 | | 6 | U-0306-S2N | | |
| | | | | 8 | U-0308-S1 | | | 8 | U-0308-S1N | | 8 | U-0308-S2 | | 8 | U-0308-S2N | | |
| | | | | 10 | U-0310-S1 | | | 10 | U-0310-S1N | | 10 | U-0310-S2 | | 10 | U-0310-S2N | | |
| | | | | 12 | U-0312-S1 | | | 12 | U-0312-S1N | | 12 | U-0312-S2 | | 12 | U-0312-S2N | | |
| | | | | 15 | U-0315-S1 | | | 15 | U-0315-S1N | | 15 | U-0315-S2 | | 15 | U-0315-S2N | | |
| M4 | 0.7-7-2.6 | 7-1.0 | 8-0.5 | 6 | U-0406-S1 | | | 6 | U-0406-S1N | 10-0.8 | 6 | U-0406-S2 | 10-1.0 | 6 | U-0406-S2N | | |
| | | | | 8 | U-0408-S1 | | | 8 | U-0408-S1N | | 8 | U-0408-S2 | | 8 | U-0408-S2N | | |
| | | | | 10 | U-0410-S1 | | | 10 | U-0410-S1N | | 10 | U-0410-S2 | | 10 | U-0410-S2N | | |
| | | | | 12 | U-0412-S1 | | | 12 | U-0412-S1N | | 12 | U-0412-S2 | | 12 | U-0412-S2N | | |
| | | | | 15 | U-0415-S1 | | | 15 | U-0415-S1N | | 15 | U-0415-S2 | | 15 | U-0415-S2N | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M5 | 0.8-9-3.3 | 8.5-1.3 | 10-0.8 | 8 | U-0508-S1 | | | 8 | U-0508-S1N | 12-0.8 | 8 | U-0508-S2 | 12-1.0 | 8 | U-0508-S2N | | |
| | | | | 10 | U-0510-S1 | | | 10 | U-0510-S1N | | 10 | U-0510-S2 | | 10 | U-0510-S2N | | |
| | | | | 12 | U-0512-S1 | | | 12 | U-0512-S1N | | 12 | U-0512-S2 | | 12 | U-0512-S2N | | |
| | | | | 15 | U-0515-S1 | | | 15 | U-0515-S1N | | 15 | U-0515-S2 | | 15 | U-0515-S2N | | |

ご注文個数 50個~