

NB-F/F-N/F-SR/F-R

●黄銅 ローレットツマミ (スリ割・段付・胴細) ●Brass knurled screw ●黄銅 直紋花


RoHS対応製品

仕様

- 1 黄銅 スペーサー ●ローレットツマミ
 - ・材質 / 快削黄銅 (C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
 - ・処理 / ニッケルメッキ (Ni)
- 2 ジュラコン スペーサー ●ナイロンワッシャー (KW)
 - ・材質 / ナイロン66
 - ・色 / 半透明
 - ・熱変形温度 / 1.82MPa...75℃
 - ・UL規格 / UL94V-2 (材料)
- 3 ステンレス スペーサー ●シリコンゴムワッシャー (SRW)
 - ・材質 / シリコンゴム
 - ・色 / 半透明
 - ・硬度 / 50° (デュロメータタイプA)、49° (IRHD 参考値)
- 4 スチール スペーサー ●NBRワッシャー (RW)
 - ・材質 / NBR
 - ・色 / 黒
 - ・硬度 / 70° (デュロメータタイプA)、63° (IRHD 参考値)
- 5 PPS スペーサー
- 6 PBT スペーサー
- 7 エコ スペーサー
- 8 アルミ スペーサー
- 9 ベーク スペーサー
- 10 ナイロン/樹脂 スペーサー
- 11 ピーク スペーサー
- 12 ABS スペーサー
- 13 LED取付 スペーサー
- 14 D-Sub取付 スペーサー
- 15 PTFE スペーサー
- 16 セラミック/ガラス スペーサー
- 17 チタン スペーサー
- 18 ボリカーボネート スペーサー
- 19 ガラエポ スペーサー
- 20 樹脂 ワッシャー
- 21 ゴム ワッシャー
- 22 金属 ワッシャー
- 23 樹脂 プッシュ
- 24 樹脂ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー
- 25 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー
- 26 ビンヘッダー丸ピン
- 26 ビンヘッダー角ピン
- 27 基板用端子
- 28 インサートナット
- 29 ローレットツマミ/ナット
- 30 精密シャフト
- 31 全ネジ
- 32 光ファイバー保護チューブ
- 33 ばねポスト

NB-300F/F-N/F-SR/F-R

(スリ割・段付・胴細)



ニッケルメッキ

ワッシャー無		樹脂ワッシャー付 (ナイロン)		ゴムワッシャー付 (シリコンゴム)		ゴムワッシャー付 (NBR)				
D	D1	H	L	品番	KW d-t	品番	SRW d-t	品番	RW d-t	品番
6		6	10	NB-310BF	8-0.8	NB-310BF-N	4.8-1.0	NB-310BF-SR	4.8-1.0	NB-310BF-R
			12	NB-312BF		NB-312BF-N		NB-312BF-SR		NB-312BF-R
			15	NB-315BF		NB-315BF-N		NB-315BF-SR		NB-315BF-R
			18	NB-318BF		NB-318BF-N		NB-318BF-SR		NB-318BF-R
			20	NB-320BF		NB-320BF-N		NB-320BF-SR		NB-320BF-R
			25	NB-325BF		NB-325BF-N		NB-325BF-SR		NB-325BF-R
			30	NB-330BF		NB-330BF-N		NB-330BF-SR		NB-330BF-R
			10	NB-310IF		NB-310IF-N		NB-310IF-SR		NB-310IF-R
			12	NB-312IF		NB-312IF-N		NB-312IF-SR		NB-312IF-R
			15	NB-315IF		NB-315IF-N		NB-315IF-SR		NB-315IF-R
8		8	18	NB-318IF	NB-318IF-N	NB-318IF-SR	NB-318IF-R			
			20	NB-320IF	NB-320IF-N	NB-320IF-SR	NB-320IF-R			
			25	NB-325IF	NB-325IF-N	NB-325IF-SR	NB-325IF-R			
			30	NB-330IF	NB-330IF-N	NB-330IF-SR	NB-330IF-R			
			10	NB-310CF	NB-310CF-N	NB-310CF-SR	NB-310CF-R			
			12	NB-312CF	NB-312CF-N	NB-312CF-SR	NB-312CF-R			
			15	NB-315CF	NB-315CF-N	NB-315CF-SR	NB-315CF-R			
			18	NB-318CF	NB-318CF-N	NB-318CF-SR	NB-318CF-R			
			20	NB-320CF	NB-320CF-N	NB-320CF-SR	NB-320CF-R			
			25	NB-325CF	NB-325CF-N	NB-325CF-SR	NB-325CF-R			
8		8	30	NB-330CF	NB-330CF-N	NB-330CF-SR	NB-330CF-R			
			10	NB-310KF	NB-310KF-N	NB-310KF-SR	NB-310KF-R			
			12	NB-312KF	NB-312KF-N	NB-312KF-SR	NB-312KF-R			
			15	NB-315KF	NB-315KF-N	NB-315KF-SR	NB-315KF-R			
			18	NB-318KF	NB-318KF-N	NB-318KF-SR	NB-318KF-R			
			20	NB-320KF	NB-320KF-N	NB-320KF-SR	NB-320KF-R			
			25	NB-325KF	NB-325KF-N	NB-325KF-SR	NB-325KF-R			
			30	NB-330KF	NB-330KF-N	NB-330KF-SR	NB-330KF-R			
			10	NB-310DF	NB-310DF-N	NB-310DF-SR	NB-310DF-R			
			12	NB-312DF	NB-312DF-N	NB-312DF-SR	NB-312DF-R			
6		10	15	NB-315DF	NB-315DF-N	NB-315DF-SR	NB-315DF-R			
			18	NB-318DF	NB-318DF-N	NB-318DF-SR	NB-318DF-R			
			20	NB-320DF	NB-320DF-N	NB-320DF-SR	NB-320DF-R			
			25	NB-325DF	NB-325DF-N	NB-325DF-SR	NB-325DF-R			
			30	NB-330DF	NB-330DF-N	NB-330DF-SR	NB-330DF-R			

ご注文個数 50個~