

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



Paint Pressure Tank

加圧タンク(ステンレス製)

修理可能

同商品群
在庫数 **9** アイテム

- 特長**
- 接液部はステンレス製です。
 - フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄しやすい構造です。
- 仕様**
- エア取込口:G1/4B
 - 液剤ホース取付口:G3/8B
- 材質**
- ステンレス(SUS304)
- 製造国**
- 台湾



発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払

(価格改定日 20.04) アネスト岩田機[164206]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最高使用圧力(MPa)	全幅×奥行×全高(mm)	かくはん方法	容量(L)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★451-6931	COT-10	¥121,625	¥139,000	0.4	360×360×435	なし	10	1	11.5	9(100)
★161-3276	COT-20B	¥142,625	¥163,000	0.4	420×420×670	なし	25	1	18.5	4(45)
★451-6940	COT-10HL	¥133,875	¥153,000	0.4	360×360×585	手動	10	1	14.0	0(-)
★161-3277	COT-20BHL	¥155,750	¥178,000	0.4	420×420×755	手動	25	1	21.0	6(-)
★451-6991	COT-3M	¥162,750	¥186,000	0.4	230×230×490	自動	3	1	6.7	2(67)
★451-6958	COT-10M	¥189,875	¥217,000	0.4	360×360×505	自動	10	1	15.0	1(34)
★161-3279	COT-20BM	¥217,000	¥248,000	0.4	420×420×670	自動	25	1	22.0	11(367)

☎商品のお問い合わせ:0800-100-1926 <https://www.anest-iwata.co.jp/>



Pressure Tank

加圧タンク(ステンレス製)

修理可能

同商品群
在庫数 **9** アイテム

- 特長**
- 接液部はステンレス製です。
 - 材料はタンク上部から供給し、下部から取り出します。
 - 高粘度材料に対応します。
 - 材料補充時、空気を噛み込みにくい構造です。
- 仕様**
- 液剤ホース取付口:G3/8B
 - エア取付口:G1/4B
- 材質**
- ステンレス(SUS304)
- 製造国**
- 日本



発注単位1台

アネスト岩田機[164206]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最高使用圧力(MPa)	全幅×奥行×全高(mm)	かくはん方法	容量(L)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
489-6041	COT-ZB10	¥223,438	¥275,000	0.5	365×305×600	なし	10	1	13	0(-)
489-6050	COT-ZB20	¥239,688	¥295,000	0.5	365×305×850	なし	17	1	21	1(100)

☎商品のお問い合わせ:0800-100-1926 <https://www.anest-iwata.co.jp/>



Pressure Tank

食液専用加圧タンク(ベッセル型・ステンレス製)

修理可能

同商品群
在庫数 **9** アイテム

- 特長**
- 食品衛生法に準拠しています。(ご使用できない食液もあります)
 - 内外面に電解研磨を施し、洗浄性に優れます。
 - 軽量で持ち運びが容易です。
- 仕様**
- エア取込口:φ6×4mmチューブ
 - 食液ホース取付口:G1/4
 - エアレギュレータ付
- 材質**
- 接液部:ステンレス(SUS304、電解研磨仕上げ)
- 製造国**
- 日本



発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払

アネスト岩田機[164206]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最高使用圧力(MPa)	全幅×奥行×全高(mm)	かくはん方法	容量(L)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★444-2954	FOT-100	¥120,000	¥120,000	0.5	228×228×550	なし	10	1	3.4	2(-)
★444-2971	FOT-200	¥135,000	¥135,000	0.5	228×228×785	なし	20	1	4.5	0(-)

☎商品のお問い合わせ:0800-100-1926 <https://www.anest-iwata.co.jp/>

扶桑精機



Pressure Liquid Tank

液用圧送タンク(ステンレス製)

- 特長**
- 液体をエアで圧送するタンクです。
 - 液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。
 - 減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターを標準装備しています。
 - フタの開閉が簡単なワンタッチレバー式です。
- 仕様**
- エア取込口:G1/4
 - 塗料ホース取付口:Rc1/4
- 材質**
- ステンレス(SUS304)
- 製造国**
- 日本



発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払

扶桑精機機[801304]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最高使用圧力(MPa)	全幅×奥行×全高(mm)	かくはん方法	容量(L)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★451-8489	CT-N5	¥72,188	¥77,000	0.4	228×228×352	なし	4	1	2.8	19(64)
★451-8454	CT-N10	¥79,688	¥85,000	0.4	228×228×495	なし	10	1	3.3	8(54)
★451-8462	CT-N20	¥82,500	¥88,000	0.4	228×228×680	なし	18	1	4.0	9(57)
★451-8471	CT-N39	¥145,313	¥155,000	0.4	315×315×750	なし	39	1	8.3	5(500)

☎商品のお問い合わせ:03-3947-1331 <http://www.fusoseiki.co.jp/>