



# 屋外用 サンデーレインボーリール

(防雨型)

## 100V型



●意匠登録済・特許登録済

特長アイコン  
一覧

2P/2P接地付  
兼用  
ニートヒプラグ



コンセント防塵キャップ



ドラム空転止め  
(ブレーキストッパー)



電源パイロットランプ

〈コンセント仕様〉

●…標準 ●…引掛け ●…抜止め

2P/2P接地付  
兼用  
フキートヒプラグ



防雨 コンセント防雨キャップ



温度センサー  
(電線溶解防止機能)



接地端子

## 安心・安全なサンデーリールベースの屋外用コードリール コンセントが4コ付き、便利に使える防雨型

### ●標準型



20  
メートル



寸法図 13

H326×W275×D181

SS-20

コンセント仕様

8,500円(標準価格)

!!×4

VCT 1.25mm<sup>2</sup> × 2心  
製品定格 / 125V・5A  
コンセント定格 / 2P・15A・125V  
質量 / 4.4kg



防雨

梱包 / 4台 発送単位 / 12台



30  
メートル



寸法図 13

H326×W275×D181

SS-30

コンセント仕様

10,600円(標準価格)

!!×4

VCT 1.25mm<sup>2</sup> × 2心  
製品定格 / 125V・5A  
コンセント定格 / 2P・15A・125V  
質量 / 5.6kg



防雨

梱包 / 4台 発送単位 / 12台

### ●標準型【接地付】



20  
メートル



寸法図 13

H326×W275×D181

SS-20K

コンセント仕様

10,000円(標準価格)

!!×4

VCT 1.25mm<sup>2</sup> × 3心  
製品定格 / 125V・5A  
コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付  
質量 / 5.1kg



防雨

梱包 / 3台 発送単位 / 12台

### ●標準型【接地付】



30  
メートル



寸法図 13

H326×W275×D181

SS-30K

コンセント仕様

12,000円(標準価格)

!!×4

VCT 1.25mm<sup>2</sup> × 3心  
製品定格 / 125V・5A  
コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付  
質量 / 6.5kg



防雨

梱包 / 3台 発送単位 / 12台



20  
メートル



寸法図 13

H326×W275×D181

SG-20K

コンセント仕様

11,800円(標準価格)

!!×4

VCT 2.0mm<sup>2</sup> × 3心  
製品定格 / 125V・5A  
コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付  
質量 / 5.6kg



防雨

梱包 / 3台 発送単位 / 12台



30  
メートル



寸法図 13

H326×W275×D181

SG-30K

コンセント仕様

14,200円(標準価格)

!!×4

VCT 2.0mm<sup>2</sup> × 3心  
製品定格 / 125V・5A  
コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付  
質量 / 7.2kg



防雨

梱包 / 3台 発送単位 / 12台

●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については176ページをご覧ください。)  
●円盤 / 鉄板製 ●寸法については65～66ページをご覧ください。●全機種コンセント防雨キャップ付

## サンデーレインボーリール ■特長

### ●防雨キャップ

コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。

### ●防雨型

#### 四ッ口コンセント (特許登録済)

Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。(四ッ口コンセント) 内部配線部への水の浸入を防ぎます。



### ●プラグカッター 1個付属

屋内用プラグを簡単取付で屋外用プラグに変換できます。収納ホルダーを背面に装備しています。

