

NX延長コード 屋内用



特長アイコン
一覧

- 2P/2P接地付兼用ニュートビプラグ
 - コンセント防塵キャップ
 - ドラム空転止め (ブレーキストッパー)
 - 電源パイロットランプ
 - 2P/2P接地付兼用フキートビプラグ
 - 防雨コンセント防雨キャップ
 - 温度センサー (電線溶解防止機能)
 - 接地端子
- ＜コンセント仕様＞
●…標準 ●…引掛け ●…抜止め

ホコリや塵が入らない回転式防塵キャップ付です



NX延長コード ■ **特長**

- 回転
- 回転式防塵キャップ付
- エキスバンド付
- ニュートビプラグ(Kタイプ)
- パイロットランプ内蔵

型式	電線仕様			コンセント仕様		摘要	質量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ (mmf)・心数 (C)	色	定格	形状×個数			
●標準								
NX-053	5	ソフトVCT 2.0 × 2	●	2P・15A・125V	㉑×3	回転 エクスバンド付	0.87	2,200
NX-103	10						1.52	3,450
NX-203	20						2.68	6,000

●マスタードイエロー (Y)

●2P/2P接地付兼用ニュートビプラグ仕様

NX-053K	5	ソフトVCT 2.0 × 3	●	2P・15A・125V 接地付	㉑×3	回転 エクスバンド付	1.17	5,000
NX-103K	10						1.99	6,200
NX-203K	20						3.65	9,000

●オレンジ (O)

マルチタップ延長コード 屋内用



100V型と200V型を
ラインアップ

型式	電線仕様			コンセント仕様		摘要	質量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ (mmf)・心数 (C)	色	定格	形状×個数			
●100V型 / 標準								
HM-054Q *	5	ソフトケーブル VCT 2.0 × 2	●	2P・15A・125V	㉑×4	四ツ口コンセントタップ付 パイロットランプ付	1.24	5,290
HM-104Q *	10						1.99	5,760
●100V型 / 接地付								
HM-054QK	5	ソフトケーブル VCT 2.0 × 3	●	2P・15A・125V 接地付	㉑×4	四ツ口コンセントタップ付 パイロットランプ付	1.29	8,900
HM-104QK *	10						2.09	9,360

200V型

●200V型 / 接地付								
HM-A	1	VCT 3.5 × 4	●	3P・20A・250V 接地付	㉑×3	コンセント1個のみ逆配線仕様 パイロットランプ付	1.0	8,800

●黒 (BK) ●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。