

Air Reel
エアリール修理
可能

- 特長 ●ドラムの中にソケットが埋め込んであるので、適合ホースのプラグを差し込むだけで使用できます。
●転倒しにくい回転台付で優れた安定感です。
- 仕様 ●一次側ホース:内径6mm 長さ1m
- 材質 ●リール本体:スチール
- 製造国 ●日本



TAHP-D

発売単位1台

発売コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	取付一次側	取付二次側	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
275-4916	TAHP-D	¥12,857	¥15,000	高圧用プラグ6HPP-G	高圧用オートロックソケット	242×282×289	3	4.5	53(111)

商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

注意

- 一般エアホース、エア継手との誤接続を防止するため
特殊専用継手となっています。

(価格改定日 19.01) トラスコ中山株[821602]

Air Reel
“ウレタンエアーリール”別作
可能修理
可能

- 特長 ●使いやすさにこだわり安定感を高めたボックスタイプです。
- 仕様 ●使用圧力:1.5MPa
●一次側ホース:2m
- 材質 ●ホース:ポリウレタン(ブレード入り)
- 製造国 ●日本

UCS-302
(ホース付)

発売単位1台

発売コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	ホース内径×外径 (mm)	ホース全長 (m)	取付一次側	取付二次側	幅×奥行×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
106-5076	UCS-202	¥18,450	¥24,600	6.5×10	18	HC-2P1/4プラグカブラ	HC-2R1/4ロータリーナットカブラ	348×369×348	1	6.5	114(67)
106-5084	UCS-302	¥20,850	¥27,800	6.5×10	28	HC-2P1/4プラグカブラ	HC-2R1/4ロータリーナットカブラ	348×369×348	1	7.0	146(84)

㈱ハタヤリミテッド[760708]

UCS-0
(リールのみ)

- 【リールのみ】仕様 ●ウレタンホース(内径6.5mm×外径10mm)を30m巻き取り可能です。

発売単位1台

発売コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	取付一次側	取付二次側	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
106-5092	UCS-0	¥12,000	¥16,000	固定ナットジョイント	固定ナットジョイント	1	5	23(92)

商品のお問い合わせ:0120-686-888 <https://www.hataya.jp/>Air Reel
エアーハイリール別作
可能修理
可能

- 特長 ●エアー工具をつけたままで移動ができます。
●エアー圧が一目で分かる圧力メーター付です。
- 仕様 ●1.5MPa(15kgf/cm²)圧力計付
- 材質 ●ホース:編糸補強18ブレード入りポリウレタン
- 製造国 ●日本



AH-30

発売単位1台

発売コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	ホース内径×外径 (mm)	ホース全長 (m)	取付金具ホース側	取付金具円盤側	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
838-7226	AH-20	¥25,350	¥33,800	6.5×10.0	20	HC-2P 1/4プラグカブラ	ソケットカブラ2個	1	4.9	32(100)
838-7227	AH-30	¥28,350	¥37,800	6.5×10.0	30	HC-2P 1/4プラグカブラ	ソケットカブラ2個	1	5.4	30(94)

商品のお問い合わせ:0120-686-888 <https://www.hataya.jp/>

置き工具

MRO STOCKER
by TRUSCO詳細は
コチラ

プロツール(工業用副資材)を
工場や建築現場の敷地内に常備し、
三つの0を実現します!

ご購入は専用アプリでバーコードをスキャンするだけ!!!

お申し込みは、お近くの代理店様までお問い合わせください。

- 1 常備品の
管理コスト 0円
- 2 都度発注
商品の納期 0分
- 3 不必要な
発注 0個



※設置例