

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

ヒット Bolt Clippers  
**HIT.** Boltクリッパー

同商品群  
在庫数 49 アイテム



BC-600



BCC450 (替刃)

刃先の調整は矢印の付いたボルトのナットを1回転締め、ボルトの矢印を内側に少し回すと刃のすき間がなくなり、締められたナットを締め込んで調整完了です。



使用例

特長 ●特許偏心ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。  
●刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。  
●JIS B4643規格品です。 材質 ●ハンドル部:スチール ●刃部:特殊鋼 製造国 ●日本

発注単位1丁 (価格改定日 19.04) ヒット商事機[787032]

| 発注コード    | 品番      | 税抜価格(1丁) | メーカー希望小売価格(1丁) | 切断能力(mm) |         | 全長(mm) | 梱包数(丁) | 質量(kg) | 実績(前年比%) |
|----------|---------|----------|----------------|----------|---------|--------|--------|--------|----------|
|          |         |          |                | HRB80軟線  | HRC40硬線 |        |        |        |          |
| 254-1882 | BC-300  | ¥ 5,114  | ¥ 7,160        | φ 5      | φ 4     | 318    | 12     | 0.7    | 118(70)  |
| 254-1891 | BC-350  | ¥ 6,114  | ¥ 8,560        | φ 7      | φ 5     | 367    | 12     | 1.0    | 191(96)  |
| 254-1904 | BC-450  | ¥ 7,314  | ¥ 10,240       | φ 8      | φ 6     | 472    | 6      | 1.7    | 343(90)  |
| 254-1912 | BC-600  | ¥ 9,993  | ¥ 13,990       | φ 10     | φ 8     | 627    | 6      | 2.8    | 283(102) |
| 254-1921 | BC-750  | ¥ 13,386 | ¥ 18,740       | φ 13     | φ 9     | 779    | 2      | 4.2    | 101(110) |
| 254-1939 | BC-900  | ¥ 18,907 | ¥ 26,470       | φ 16     | φ 10    | 929    | 2      | 6.4    | 74(148)  |
| 254-1947 | BC-1050 | ¥ 28,793 | ¥ 40,310       | φ 19     | φ 11    | 1070   | 1      | 8.6    | 26(93)   |

ボルトクリッパー替刃

発注単位1個 (価格改定日 19.04)

| 発注コード    | 品番      | 税抜価格(1個) | メーカー希望小売価格(1個) | 適合本体    | 梱包数(個) | 質量(kg) | 実績(前年比%) |
|----------|---------|----------|----------------|---------|--------|--------|----------|
| 309-6858 | BCC300  | ¥ 2,993  | ¥ 4,190        | BC-300  | 1      | 0.26   | 25(53)   |
| 309-6947 | BCC350  | ¥ 3,879  | ¥ 5,430        | BC-350  | 1      | 0.34   | 134(85)  |
| 309-6955 | BCC450  | ¥ 4,593  | ¥ 6,430        | BC-450  | 1      | 0.63   | 152(90)  |
| 309-6963 | BCC600  | ¥ 6,214  | ¥ 8,700        | BC-600  | 1      | 1.04   | 90(79)   |
| 309-6971 | BCC750  | ¥ 8,321  | ¥ 11,650       | BC-750  | 1      | 1.46   | 49(81)   |
| 309-6980 | BCC900  | ¥ 11,357 | ¥ 15,900       | BC-900  | 1      | 2.21   | 23(96)   |
| 309-6939 | BCC1050 | ¥ 17,457 | ¥ 24,440       | BC-1050 | 1      | 2.98   | 3(24)    |

商品のお問い合わせ: 0743-51-2555 http://www.hittools.co.jp/

ヒット Wire Cutter  
**HIT.** 鋼線クリッパーシルバー

同商品群  
在庫数 49 アイテム



BC600-S



BCC750-S (替刃)

特長 ●特許偏心ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。

●刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。

材質 ●ハンドル部:スチール

●刃部:特殊鋼

製造国 ●日本



使用例

発注単位1丁 (価格改定日 19.04) ヒット商事機[787032]

| 発注コード    | 品番       | 税抜価格(1丁) | メーカー希望小売価格(1丁) | 切断能力(mm) |         | 全長(mm) | 梱包数(丁) | 質量(kg) | 実績(前年比%) |
|----------|----------|----------|----------------|----------|---------|--------|--------|--------|----------|
|          |          |          |                | HRB80軟線  | HRC48硬線 |        |        |        |          |
| 409-4981 | BC450-S  | ¥ 8,443  | ¥ 11,820       | φ 8      | φ 5.5   | 439    | 6      | 1.7    | 25(55)   |
| 409-4999 | BC600-S  | ¥ 11,564 | ¥ 16,190       | φ 10     | φ 7.0   | 630    | 6      | 2.8    | 48(118)  |
| 409-5006 | BC750-S  | ¥ 15,443 | ¥ 21,620       | φ 13     | φ 8.0   | 786    | 2      | 4.2    | 18(139)  |
| 409-5014 | BC900-S  | ¥ 21,843 | ¥ 30,580       | φ 16     | φ 9.0   | 940.5  | 1      | 6.4    | 12(120)  |
| 409-4972 | BC1050-S | ¥ 33,243 | ¥ 46,540       | φ 18     | φ 10.0  | 1093.5 | 1      | 8.6    | 4(29)    |

替刃

発注単位1個 (価格改定日 19.04)

| 発注コード    | 品番        | 税抜価格(1個) | メーカー希望小売価格(1個) | 適合本体     | 梱包数(個) | 質量(kg) | 実績(前年比%) |
|----------|-----------|----------|----------------|----------|--------|--------|----------|
| 409-5031 | BCC450-S  | ¥ 5,743  | ¥ 8,040        | BC450-S  | 1      | 0.63   | 3(100)   |
| 409-5049 | BCC600-S  | ¥ 7,814  | ¥ 10,940       | BC600-S  | 1      | 1.04   | 3(60)    |
| 409-5057 | BCC750-S  | ¥ 10,500 | ¥ 14,700       | BC750-S  | 1      | 1.46   | 0(-)     |
| 409-5065 | BCC900-S  | ¥ 14,443 | ¥ 20,220       | BC900-S  | 1      | 2.21   | 4(24)    |
| 409-5022 | BCC1050-S | ¥ 22,129 | ¥ 30,980       | BC1050-S | 1      | 2.98   | 1(50)    |

商品のお問い合わせ: 0743-51-2555 http://www.hittools.co.jp/

ヒット Bolt Cutter for Hard Steel Wire  
**HIT.** 鋼線クリッパーレッド

同商品群  
在庫数 49 アイテム



BC300H



BCC300H (替刃)

特長 ●硬度HRC21からHRC48の高鋼線の切断に特化しています。

●刃幅調整に偏心ボルト機構を採用しスムーズな調整を可能にしています。

材質 ●刃部:工具用特殊鋼

製造国 ●日本

発注単位1丁 (価格改定日 19.04) ヒット商事機[787032]

| 発注コード    | 品番      | 税抜価格(1丁) | メーカー希望小売価格(1丁) | 切断能力(mm) |         | 全長(mm) | 梱包数(丁) | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|----------|---------|----------|----------------|----------|---------|--------|--------|-------|----------|
|          |         |          |                | HRB80軟線  | HRC48硬線 |        |        |       |          |
| 814-6098 | BC300H  | ¥ 5,521  | ¥ 7,730        | 5        | 4       | 300    | 12     | 700   | 21(263)  |
| 814-6099 | BC350H  | ¥ 6,600  | ¥ 9,240        | 7        | 5       | 350    | 12     | 1000  | 19(212)  |
| 814-6100 | BC450H  | ¥ 8,107  | ¥ 11,350       | 8        | 5.5     | 450    | 6      | 1700  | 56(400)  |
| 814-6101 | BC600H  | ¥ 11,114 | ¥ 15,560       | 10       | 7       | 600    | 6      | 2800  | 29(363)  |
| 814-6102 | BC750H  | ¥ 14,700 | ¥ 20,580       | 13       | 8       | 750    | 2      | 4200  | 7(64)    |
| 814-6103 | BC900H  | ¥ 20,793 | ¥ 29,110       | 16       | 9       | 900    | 2      | 6400  | 4(67)    |
| 814-6097 | BC1050H | ¥ 31,664 | ¥ 44,330       | 18       | 10      | 1050   | 1      | 8600  | 4(400)   |

替刃

発注単位1個 (価格改定日 19.04)

| 発注コード    | 品番       | 税抜価格(1個) | メーカー希望小売価格(1個) | 適合本体    | 梱包数(個) | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|----------|----------|----------|----------------|---------|--------|-------|----------|
| 814-5727 | BCC300H  | ¥ 3,507  | ¥ 4,910        | BC300H  | 1      | 260   | 1(34)    |
| 814-5728 | BCC350H  | ¥ 4,486  | ¥ 6,280        | BC350H  | 1      | 340   | 2(34)    |
| 814-5729 | BCC450H  | ¥ 5,343  | ¥ 7,480        | BC450H  | 1      | 630   | 5(100)   |
| 814-5730 | BCC600H  | ¥ 7,200  | ¥ 10,080       | BC600H  | 1      | 1040  | 9(450)   |
| 814-5732 | BCC750H  | ¥ 9,721  | ¥ 13,610       | BC750H  | 1      | 1460  | 7(70)    |
| 814-5733 | BCC900H  | ¥ 13,343 | ¥ 18,680       | BC900H  | 1      | 2210  | 6(200)   |
| 814-5726 | BCC1050H | ¥ 20,471 | ¥ 28,660       | BC1050H | 1      | 2980  | 2(-)     |

商品のお問い合わせ: 0743-51-2555 http://www.hittools.co.jp/