

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

イチグチ



BS NEJITARU U-Shaped Flap Wheel (Hex Shaft)

“BSネジタルフラップU型ホイール”(六角軸)



同商品群
在庫数 **351** アイテム

- 特長** ●サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。
●日本製の研磨材、軸を使用しています。
用途 ●ステンレス、金属の研磨、サビ、塗料はがし、木工、パイプ内のバリ取り、コーナー、底面研磨に。
●使用工具:充電インパクトドライバー。
材質 ●アルミナ砥材
付属品 ●専用六角軸1本
製造国 ●中国



使いグチ [169502]



50602



89802
(専用六角軸)



発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	粒度 (#)	外径×幅×軸径×軸長 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	羽根枚数 (枚)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
410-3360	50601	¥975	¥1,200	60	50×40×6.3×40	3000	大34/小16	5	63	126(99)
410-3378	50602	¥975	¥1,200	120	50×40×6.3×40	3000	大37/小20	5	63	107(160)

専用六角軸 製造国 ●日本

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	軸径×軸長 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
410-4099	89802	¥365	¥450	6.3×40	5	20	124(97)

☎商品のお問い合わせ:0774-94-9033 <http://www.ichiguchi.co.jp/>

研削砥石

ディスク
ペーパー

サンダー用
ペーパー

不織布
ディスク

フェルト
ディスク

ダイヤモンド
ホイール

グラインダー用
研磨材

ドレッサー

イチグチ



BS NEJITARU Flap Wheel (Hex.Shaft)

“BSネジタルフラップホイール”(六角軸)



同商品群
在庫数 **351** アイテム

- 特長** ●サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。
●日本製の研磨材、軸を使用しています。
用途 ●ステンレス、金属の研磨、サビ、塗料はがし、木工に。
●使用工具:充電インパクトドライバー。
材質 ●アルミナ砥材
付属品 ●専用六角軸1本
製造国 ●中国



使いグチ [169502]



50508



89802
(専用六角軸)



発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	粒度 (#)	外径×幅×軸径×軸長 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	羽根枚数 (枚)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
410-3327	50505	¥528	¥650	60	30×25×6.3×40	3000	52	5	41	159(103)
410-3335	50506	¥528	¥650	120	30×25×6.3×40	3000	58	5	40	105(87)
410-3343	50507	¥650	¥800	60	50×25×6.3×40	3000	90	5	70	215(150)
410-3351	50508	¥650	¥800	120	50×25×6.3×40	3000	100	5	69	173(102)

専用六角軸 製造国 ●日本

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	軸径×軸長 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
410-4099	89802	¥365	¥450	6.3×40	5	20	124(97)

☎商品のお問い合わせ:0774-94-9033 <http://www.ichiguchi.co.jp/>

研磨バンド

軸付砥石

超硬バー

ダイヤモンド
ペーパー

CBNバー

ヤスリ

ダイヤモンド
ヤスリ

砥石

イチグチ



Slit Abrasive Wheel Hand-type

“スリット研磨輪”ハンドタイプ



同商品群
在庫数 **351** アイテム

- 特長** ●巻き込んだペーパーがワークに柔軟に対応します。
●簡単にバリを除去することができます。
用途 ●パンチプレス、レーザー加工後の微細バリ取りに。
●板金、木工ワークの傷消しに。
●使用工具:ストレートグラインダー。
製造国 ●日本



FSFWH15005180



FSFWHSFT
(専用軸)

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	粒度 (#)	外径×積層枚数×内径 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	質量 (g)	実績 (前年比%)	梱包数:1個
364-0434	FSFWH15005150	¥4,875	¥6,000	150	150×5P×10	3000	64	3(300)	
364-0442	FSFWH15005180	¥4,875	¥6,000	180	150×5P×10	3000	64	0(-)	
364-0451	FSFWH15005240	¥4,875	¥6,000	240	150×5P×10	3000	64	0(-)	
364-0469	FSFWH15010150	¥8,125	¥10,000	150	150×10P×10	3000	117	10(167)	
364-0477	FSFWH15010180	¥8,125	¥10,000	180	150×10P×10	3000	117	20(58)	
364-0485	FSFWH15010240	¥8,125	¥10,000	240	150×10P×10	3000	117	1(100)	

専用軸

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	軸径 (mm)	ねじ径	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
364-0493	FSFWHSFT	¥1,219	¥1,500	6	M10	1	48	19(55)

☎商品のお問い合わせ:0774-94-9033 <http://www.ichiguchi.co.jp/>

ハンド
ブラシ

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	粒度 (#)	外径×積層枚数×内径 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
246-0164	FSFWH10004-120	¥1,788	¥2,200	120	100×4P×10	3000	23	-
246-0163	FSFWH10004-150	¥1,788	¥2,200	150	100×4P×10	3000	22	-
246-0158	FSFWH10004-180	¥1,788	¥2,200	180	100×4P×10	3000	20	-
246-0162	FSFWH10004-240	¥1,788	¥2,200	240	100×4P×10	3000	19	-
246-0166	FSFWH10004-400	¥1,788	¥2,200	400	100×4P×10	3000	17	-
246-0159	FSFWH10008-120	¥2,844	¥3,500	120	100×8P×10	3000	43	-
246-0160	FSFWH10008-150	¥2,844	¥3,500	150	100×8P×10	3000	41	-
246-0161	FSFWH10008-180	¥2,844	¥3,500	180	100×8P×10	3000	38	-
246-0165	FSFWH10008-240	¥2,844	¥3,500	240	100×8P×10	3000	35	-
246-0167	FSFWH10008-400	¥2,844	¥3,500	400	100×8P×10	3000	32	-