





ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

Chitose  **Stool**
アイリスチトセ **ステップ付丸スツール(高さ420mm)** 完成品


同商品群在庫数 **4** アイテム
 グリーン購入法適合





特長 ●誤ってリングを踏んでも倒れにくい構造です。
 材質 ●座部:ブロー成形品 ●脚部:φ22.2mmスチールパイプ(粉体塗装)
 ●ステップ部:ナイロン
 製造国 ●中国
 張地カラー

 BL(ブルー) GR(グリーン) OG(オレンジ)
 発注単位1脚 | メーカー直送 | 運賃別途 (価格改定日 19.01) アイリスチトセ機[108887]


発注コード	品番	税抜価格(1脚)	メーカー希望小売価格(1脚)	張地	色	座幅×座高(mm)	梱包数(脚)	質量(kg)	実績(前年比%)
★772-3652	CRS-42PS-BL	¥6,210	¥6,900	PP樹脂	ブルー	300×420	1	2.7	39(91)
★772-3661	CRS-42PS-GR	¥6,210	¥6,900	PP樹脂	グリーン	300×420	1	2.7	1(17)
★772-3679	CRS-42PS-OG	¥6,210	¥6,900	PP樹脂	オレンジ	300×420	1	2.7	1(7)

☎商品のお問い合わせ:079-568-4671 <http://www.irischitose.co.jp/>

Chitose  **Stool**
アイリスチトセ **ステップ付丸スツール(高さ460mm)** 完成品


同商品群在庫数 **4** アイテム
 グリーン購入法適合





特長 ●誤ってリングを踏んでも倒れにくい構造です。
 材質 ●座部:ブロー成形品 ●脚部:φ22.2mmスチールパイプ(粉体塗装)
 ●ステップ部:ナイロン
 製造国 ●中国
 張地カラー

 BL(ブルー) GR(グリーン) OR(オレンジ)
 発注単位1脚 | メーカー直送 | 運賃別途 (価格改定日 19.01) アイリスチトセ機[108887]


発注コード	品番	税抜価格(1脚)	メーカー希望小売価格(1脚)	張地	色	座幅×座高(mm)	梱包数(脚)	質量(kg)	実績(前年比%)
★772-3687	CRS-46PS-BL	¥6,210	¥6,900	PP樹脂	ブルー	300×460	1	2.9	23(136)
★772-3695	CRS-46PS-GR	¥6,210	¥6,900	PP樹脂	グリーン	300×460	1	2.9	51(999)
★772-3709	CRS-46PS-OR	¥6,210	¥6,900	PP樹脂	オレンジ	300×460	1	2.9	18(-)

☎商品のお問い合わせ:079-568-4671 <http://www.irischitose.co.jp/>

Chitose  **Round Stool**
アイリスチトセ **丸イス** 完成品

同商品群在庫数 **4** アイテム
 グリーン購入法適合



特長 ●リーズナブルで汎用的なスツールです。●座面が樹脂製なのでお手入れが簡単です。
 ●スタッキングが可能です。(10脚まで)
 材質 ●座部:ポリプロピレン(PP) ●脚部:φ22.2mmスチールパイプ(粉体塗装)
 製造国 ●中国
 張地カラー

 BL(ブルー) GR(グリーン) OG(オレンジ)
 発注単位1脚 (価格改定日 19.01) アイリスチトセ機[108887]

発注コード	品番	税抜価格(1脚)	メーカー希望小売価格(1脚)	張地	色	座幅×座高(mm)	梱包数(脚)	質量(kg)	実績(前年比%)
412-9679	CRS-42P-BL	¥5,580	¥6,200	PP樹脂	ブルー	300×420	6	2.2	138(271)
412-9687	CRS-42P-GR	¥5,580	¥6,200	PP樹脂	グリーン	300×420	6	2.2	36(27)
772-3644	CRS-42P-OG	¥5,580	¥6,200	PP樹脂	オレンジ	300×420	6	2.2	11(34)

☎商品のお問い合わせ:079-568-4671 <http://www.irischitose.co.jp/>

アイコ  **Round Stool**
AICO **丸イス** 完成品

同商品群在庫数 **2** アイテム
 グリーン購入法適合





特長 ●シンプル丸イスでスタッキングも可能です。
 材質 ●座部:スチール、ハードボード、ウレタンフォーム
 ●脚部:φ22.2mmスチールパイプ(粉体塗装)
 製造国 ●日本
 張地カラー


 BU(ブルー) BK(ブラック)
 発注単位1脚 アイコ機[103801]

発注コード	品番	税抜価格(1脚)	メーカー希望小売価格(1脚)	張地	色	座幅×座高(mm)	梱包数(脚)	質量(kg)	実績(前年比%)
320-1759	RC-60 V3-BU	¥6,686	¥7,200	ビニールレザー張り	ブルー	360×445	10	2.8	54(24)
320-1741	RC-60 V3-BK	¥6,686	¥7,200	ビニールレザー張り	ブラック	360×445	10	2.8	87(115)

☎商品のお問い合わせ:052-871-4141 <http://www.aico-net.co.jp/>

トラスコ  **Round Stool**
TRUSCO **丸イス** 完成品

同商品群在庫数 **60** アイテム
 国産



特長 ●温かみのある木製の座面を使用しています。
 ●スタッキングが可能です。(4脚まで)
 材質 ●座部:成型合板(カバ材・ラッカー塗装)
 ●脚部:φ25.4mmスチールパイプ(焼き付け塗装)
 製造国 ●日本
 発注単位1脚 トラスコ中山機[778211]

発注コード	品番	税抜価格(1脚)	メーカー希望小売価格(1脚)	張地	色	座幅×座高(mm)	梱包数(脚)	質量(kg)	実績(前年比%)
352-6577	TMF-24T	¥6,549	¥7,640	-	木目	320×450	5	2.4	201(154)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

デスクシステム
 パソコンラック
 会議用テーブル
 食堂用テーブル
 オフィスチェア
 イス用クッション
 会議用チェア
 作業用チェア
 導電性チェア
 ロビーチェア・ベンチ
 応接セット
 ハンガーラック
 傘立て
 パーテーション
 書庫
 カウンター
 ファイリングキャビネット
 カタログケース
 マップケース・レターケース
 パンフレットスタンド
 ファイルワゴン
 ロッカー
 シューズボックス
 金庫
 メールボックス
 キーボックス
 インテリアブラインド
 窓用フィルム
 OAフロア