

PS3V形 スイッチングパワーサプライ

□ 種類 [形番]

販売単位：1個

出力容量	端子台横向きタイプ	Push-inタイプ	入力電圧	出力電圧	出力電流
	形番 (ご注文形番)	形番 (ご注文形番)			
15W	PS3V-015AF05C	—	AC100~240V	5V	3.0A
	PS3V-015AF12C	—		12V	1.3A
	PS3V-015AF24C	—		24V	0.63A
30W	PS3V-030AF05C	PS3V-030AF05P		5V	6.0A
	PS3V-030AF12C	PS3V-030AF12P		12V	2.5A
	PS3V-030AF24C	PS3V-030AF24P		24V	1.3A
50W	PS3V-050AF12C	PS3V-050AF12P		12V	4.5A
	PS3V-050AF24C	PS3V-050AF24P		24V	2.3A
100W	PS3V-100AF24C	PS3V-100AF24P		24V	4.5A
150W	PS3V-150AF24C	PS3V-150AF24P		24V	6.5A

□ 形番構成

PS3V - 015 AF 05 C

出力容量	カバー・端子形状
015 : 15W	C : カバー付 / 端子台横向きタイプ
030 : 30W	P : カバー付 / Push-in タイプ (30W/50W/100W/150W のみ)
050 : 50W	
100 : 100W	
150 : 150W	
入力電圧	出力電圧
AC100 ~ 240V	05 : DC 5V (15W / 30W のみ)
	12 : DC12V (15W / 30W / 50W のみ)
	24 : DC24V

□ アクセサリ

品名	適合機種	形番（ご注文形番）	販売単位	備考
取付金具（L字金具） （*1）	PS3V-015AF形	PS9Z-3N3A	1個	PS3X形スイッチングパワーサプライのL字金具がそのまま使用できます。
	PS3V-030AF形	PS9Z-3E3B		
	PS3V-050AF形			
	PS3V-100AF形			
DINレール取付金具	PS3V-015AF形	PS9Z-3N4B	1個	PS3X形スイッチングパワーサプライのDINレール取付金具がそのまま使用できます。
	PS3V-030AF形	PS9Z-3E4C		
	PS3V-050AF形			
	PS3V-100AF形			
	PS3V-150AF形	PS9Z-3E4D		

*1) PS3X形のL字金具PS9Z-3N3B形は使用できません。

PS3V-150AF形に適合するL字金具は準備しておりません。PS3V-150AF形にPS3X形のL字金具PS9Z-3N3E形は使用できません。

ご注文形番にてご注文ください。

品名・外観	形番	ご注文形番	販売単位	備考
DIN35mm幅レール	BAA1000	BAA1000PN10	1パック (同種10本 入り)	材質：アルミ製 質量：200g 長さ：1,000mm
止め金具	BNL5	BNL5PN10	1パック (同種10個 入り)	質量：約15g 材質：銅 表面処理：亜鉛メッキ三価クロメート M4ねじ使用
	BNL6	BNL6PN10		質量：約15.2g 材質：銅 表面処理：亜鉛メッキ三価クロメート M4ねじ使用
圧着ツール (フェルル端子用) 	PZ 6/5	9011460000	1個	適合フェルル：絶縁カバー付/無し 圧着形状：  ワイドミュラー社製
自動調整機能付被覆剥きツール 	STRIPAX	9005000000	1個	PVC絶縁細より線および単線 電線断面積範囲 0.08~10mm ² ワイドミュラー社製
絶縁ドライバ 	S3TL-D04-25-75	S3TL-D04-25-75	1個	刃先サイズ (単位：mm) 