

アクセサリ・保守用部品

(単位: mm)

□  $\phi 25$  /  $\phi 30$  カムスイッチ共通

ご注文形番にてご注文ください。

品名・外観	パネルカットサイズ	仕様	形番	ご注文形番	販売単位	備考
<b>工具</b> リングレンチ 	$\phi 25$ $\phi 30$	ゴム製 (黒色) ニトリル系	OR-12	OR-12	1個	・パネル前面から丸リングの締付けに使用します。 ・A側が $\phi 25$ シリーズ用、B側が $\phi 30$ シリーズ用となっています。 
<b>回り止めリング</b> 	$\phi 25$	金属製 (鋼: 亜鉛メッキ)	OGL-21	OGL-21PN10	1パック (同種10個入り)	・本体の回転防止用。 ・主にセレクトスイッチで銘板を使用しないときに使用します。 
	$\phi 30$		OGL-11	OGL-11PN10		・本体の回転防止用。 ・回転操作の生じる押ボタンスイッチやセレクトスイッチで銘板を使用しないときに使用します。 (カムスイッチには、1枚付属) 
<b>取付穴プラグ</b> 	$\phi 25$	ゴム製 (黒色) ニトリル系	OBS-13B	OBS-13BPN05	1パック (同種5個入り)	・パネルカットした予備の取付穴( $\phi 25.5$ )を埋めるために使用します。 ・保護構造: IP65 (丸穴)、IP40 (回り止め加工時) 
		ゴム製 (灰色) ニトリル系	OBS-13	OBS-13PN05		・パネルカットした予備の取付穴( $\phi 30.5$ )を埋めるために使用します。 ・保護構造: IP40 
	$\phi 30$	ゴム製 (黒色) ニトリル系	OB-13B	OB-13BPN05		・ロックナットの推奨締付トルクは1.2N・mです。 保護構造: IP65 (ただし、回り止め用穴が無い場合) ・ロックナット付属 
		ゴム製 (灰色) ニトリル系	OB-13	OB-13PN05		
<b>取付リング</b> 平形 	$\phi 25$	金属製 ZDC (クロームメッキ)	OG-22	OG-22PN02	1パック (同種2個入り)	・ $\phi 30$ ( $\phi 21$ ) H9 ・モノレバーには使用できません。 ・ $\phi 35$ H9
$\phi 30$	金属製 (亜鉛ダイカスト: クロームメッキ)	OG-11	OG-11PN02			
<b>ゴムワッシャ</b> パネル固定用 (厚み3.0mm)  パネル固定用 (厚み1.5mm) 	$\phi 25$	ゴム製 (合成軟質ビニル)	OW-22	OW-22PN10	1パック (同種10個入り)	・ $\phi 33.8$ ( $\phi 25.5$ ) H3
	$\phi 30$		OW-12	OW-12PN10		・ $\phi 39$ ( $\phi 29.5$ ) H3
	$\phi 25$	ゴム製 (合成軟質ビニル)	OW-21	OW-21PN10	1パック (同種10個入り)	・ $\phi 33.8$ ( $\phi 25.5$ ) H1.5
			OW-11	OW-11PN10		・ $\phi 39$ ( $\phi 29.5$ ) H1.5

APEM

スイッチ表示灯

汎用ボックス

非常停止

イネーブル

安全機器

防爆機器

端子台

リレー・ソケット

サーキット

電源機器

LED照明

コントローラ

表示器

センサ

自動認識

フラッシュ  
シルエット

$\phi 16$

$\phi 22$

$\phi 30$

$\phi 25$

小形

角脚

表示灯

その他製品

TWN

TWND

ARN

CS

AC/UC

カムスイッチ  
共通

その他製品