

BTBH15-H形

16Aタイプ M3

□ 組立完成品でご注文の場合 ご注文形番にてご注文ください。

形式	極数	形番 (ご注文形番)	販売単位	極数	形番 (ご注文形番)	販売単位
BTBH15-H形 (タッチダウン構造形)	2	BTBH15-H2	1個	16	BTBH15-H16	1個
	3	BTBH15-H3	1個	17	BTBH15-H17	1個
	4	BTBH15-H4	1個	18	BTBH15-H18	1個
	5	BTBH15-H5	1個	19	BTBH15-H19	1個
	6	BTBH15-H6	1個	20	BTBH15-H20	1個
	7	BTBH15-H7	1個	21	BTBH15-H21	1個
	8	BTBH15-H8	1個	22	BTBH15-H22	1個
	9	BTBH15-H9	1個	23	BTBH15-H23	1個
	10	BTBH15-H10	1個	24	BTBH15-H24	1個
	11	BTBH15-H11	1個	25	BTBH15-H25	1個
	12	BTBH15-H12	1個	26	BTBH15-H26	1個
	13	BTBH15-H13	1個	27	BTBH15-H27	1個
	14	BTBH15-H14	1個	28	BTBH15-H28	1個
	15	BTBH15-H15	1個	29	BTBH15-H29	1個
					30	BTBH15-H30

- ターミナルカバーおよびマークシートは付属していません。
- 外形寸法は **P11** をご覧ください。
- 21極以上の製品はジョイントプレート付きです。

□ 構成部品でご注文の場合

ご注文形番にてご注文ください。

形式	極数	形番 (ご注文形番)	販売単位	外形寸法図 (単位: mm)	
BTBH15-H形 (タッチダウン構造形)	端子台本体	1	BTBH15-HPN	50個	
	エンドプレート(両端)	-	BTBHE15S-PN	10個 (左右の部品が各10個)	
	ジョイントプレート	-	BTBHJ15PN	5個	P13 参照

- ターミナルカバーおよびマークシートは付属していません。
- 端子台本体にエンドプレートは付属していませんので、別途ご注文ください。
- 端子台本体にジョイントプレートは付属していません。端子台本体 (BTBH15-HPN) を21極以上連結させる場合や、BTBH15L-HPN/ BTBH30-HPNと混合で16極以上連結させる場合はジョイントプレートが必要ですので、別途ご注文ください。
- 最大連続極数については **P15** をご覧ください。

□ 仕様

		BTBH15-H形		
		JIS	UL/CSA	EN
標準および規格認証	定格絶縁電圧	800V	600V	800V
	適合電線	1.25mm ² (2mm ²) (*1)	22-14AWG	2mm ² (18-14AWG)
	通電電流	16A	10A	22A
	端子ねじ		M3	
	適合圧着端子		1.25-3 (2-3)	
	圧着端子の最大取付数		2	
端子ねじ推奨締付トルク		0.6~1.0N・m		
適合圧着端子		(単位: mm)		
アクセサリ:	ターミナルカバー	BNC220形		
P13~14 参照	マークシート	塩化ビニル 1m/BNM7形、ファイバシート 1m/BNM9形、塩化ビニル 25m/BNM725形、BNM725-TK1700形		
	渡り金具	BNJ36形、BNJ36B形、BNJ36F形、BNJ36FB形		

*1) 定格適合電線は1.25mm²ですが2mm²が接続できる構造です。