

RH形 パワーリレー

1c~4c接点・10Aミニチュアサイズのパワーリレー。

RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズは当社製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。

- カドミウムフリー接点タイプも用意（W付形番）。
- ロイド船級規格型式認定取得（RH2形およびRH4形）。
- UL、CSA認証およびEN規格適合品。



• 規格認証製品の詳細は、当社ホームページをご覧ください。



□ 種類 [形番]

販売単位：1個

端子形状		1極		2極	
		形式	形番（ご注文形番）	□コイル定格電圧（V）	形番（ご注文形番）
ブレード端子	標準形	RH1B-U□ RH1B-UW□	AC6, AC12, AC24, AC50, AC100, DC6, DC12, DC24, DC48	RH2B-U□ RH2B-UW□	AC6, AC12, AC24, AC50, AC100-110, AC200-220, DC6, DC12, DC24, DC48, DC100-110
			DC100, DC110		AC110-120
	表示灯付	RH1B-UL□ RH1B-ULW□	AC6, AC12, AC24, AC50, AC100, DC6, DC12, DC24, DC48	RH2B-UL□ RH2B-ULW□	AC6, AC12, AC24, AC50, AC100-110, AC200-220, DC6, DC12, DC24, DC48, DC100-110
			DC100, DC110		AC110-120
	トップフランジ形	RH1B-UT□ RH1B-UTW□	AC6, AC12, AC24, AC50, AC100, DC6, DC12, DC24, DC48	RH2B-UT□ RH2B-UTW□	AC6, AC12, AC24, AC50, AC100-110, AC200-220, DC6, DC12, DC24, DC48, DC100-110
			DC100, DC110		AC110-120
ダイオード付 (DC電圧のみ)	RH1B-UD□ RH1B-UDW□	DC6, DC12, DC24, DC48	RH2B-UD□ RH2B-UDW□	DC6, DC12, DC24, DC48, DC100-110	
表示灯+ダイオード付 (DC電圧のみ)	RH1B-ULD□ RH1B-ULDW□	DC6, DC12, DC24, DC48	RH2B-ULD□ RH2B-ULDW□	DC6, DC12, DC24, DC48, DC100-110	
プリント基板用端子	標準形	RH1V2-U□ RH1V2-UW□	AC6, AC12, AC24, AC50, AC100, DC6, DC12, DC24, DC48	RH2V2-U□ RH2V2-UW□	AC6, AC12, AC24, AC50, AC100-110, AC200-220, DC6, DC12, DC24, DC48, DC100-110
			DC100, DC110		AC110-120
ダイオード付 (DC電圧のみ)	RH1V2-UD□ RH1V2-UDW□	DC6, DC12, DC24, DC48	RH2V2-UD□ RH2V2-UDW□	DC6, DC12, DC24, DC48, DC100-110	

• W付の形番はカドミウムフリー接点タイプの形番です。

ご注文に際して

形番とコイル定格電圧をご指定ください。

(形番例) RH2B-U AC100-110

形番

コイル定格電圧