

押ボタンスイッチ

はんだづけ兼用タブ端子形

販売単位：1個



①ベゼル色	ボタン種別	②動作種別	③接点構成	形番 (ご注文形番)		ボタン色の指定記号
				金接点	銀接点	
黒色	ボタン	モメンタリ形	1c	LBW①B-M1T1※	LBW①B-M1T5※	B、G、R、Y、S、W
			2c	LBW①B-M1T2※	LBW①B-M1T6※	
			3c	LBW①B-M1T3※	LBW①B-M1T7※	
		オルタネイト形	1c	LBW①B-A1T1※	LBW①B-A1T5※	
			2c	LBW①B-A1T2※	LBW①B-A1T6※	
			3c	LBW①B-A1T3※	LBW①B-A1T7※	
メタル調	ボタン	モメンタリ形	1c	LBW①B-M1T1※	LBW①B-M1T5※	B、G、R、Y、S、W
			2c	LBW①B-M1T2※	LBW①B-M1T6※	
			3c	LBW①B-M1T3※	LBW①B-M1T7※	
		オルタネイト形	1c	LBW①B-A1T1※	LBW①B-A1T5※	
			2c	LBW①B-A1T2※	LBW①B-A1T6※	
			3c	LBW①B-A1T3※	LBW①B-A1T7※	
ガード付黒色	ボタン	モメンタリ形	1c	LBW①B-M1T1※	LBW①B-M1T5※	B、G、R、Y、S、W
			2c	LBW①B-M1T2※	LBW①B-M1T6※	
			3c	LBW①B-M1T3※	LBW①B-M1T7※	
		オルタネイト形	1c	LBW①B-A1T1※	LBW①B-A1T5※	
			2c	LBW①B-A1T2※	LBW①B-A1T6※	
			3c	LBW①B-A1T3※	LBW①B-A1T7※	

- ボタン：※ (色記号)：B (黒)、G (緑)、R (赤)、Y (黄)、S (青)、W (白)
- ガードの動作については、180°開閉スプリングリターンです。
- 内蔵記名板への彫刻のほか、フィルムの挿入による表示が可能な照光レンズタイプもあります。指定方法は下記をご覧ください。記名板および記名フィルムのサイズについては、**B-134** をご覧ください。彫刻、フィルムはお客様にてご用意ください。
- 金接点タイプにはプリント基板用端子形もあります。指定方法は下記をご覧ください。
- 突形もあります。指定方法は下記をご覧ください。ガード付タイプはありません。なお突形はモメンタリ形のみです。
- ベゼルサイズの異なるLBシリーズもあります。詳細については、**B-079** をご覧ください。

□ 形番指定方法

LBW ① B- ② ③ T ④ ⑤ ※

①形状・ベゼル色

記号	形状・ベゼル色
6	丸形・黒色
7	正角形・黒色
6M	丸形・メタル調
7M	正角形・メタル調
6G	丸形・ガード付黒色
7G	正角形・ガード付黒色

②動作種別

記号	動作
A	オルタネイト形
M	モメンタリ形

③操作部形状

記号	操作部形状
1	平形
2	突形

- 突形は、丸形(黒色/メタル調)、モメンタリ形のみです。ガード付タイプはありません。

④接点構成

記号	接点構成	記号	接点構成
1	金接点/1c	5	銀接点/1c
2	金接点/2c	6	銀接点/2c
3	金接点/3c	7	銀接点/3c

⑤その他指定

記号	指定内容	形番例
なし	はんだづけ兼用タブ端子形	—
L (*1)	照光レンズ	LBW6B-M1T1L※
V	プリント基板用端子形(金接点のみ)	LBW6B-M1T1V※
VL (*1)	照光レンズのプリント基板用端子形(金接点のみ)	LBW6B-M1T1VL※

*1) 照光レンズ仕様品 (L、VL) は、上記「③操作部形状」の平形を選択時のみの対応となります。

- 上表の形番※ (色記号) の前に記号を入れてご指定ください。
- 照光レンズ色の形番※ (色記号)：R (赤)、G (緑)、Y (黄)、A (アンバー)、W (乳白)、S (青)、B (透明レンズと黒記名板の組み合わせ)