

塩ビ溶接棒は7-298ページに掲載

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

シュアー Heating Processing Blower Pla-jet
“プラジェット”別作
可能 修理
可能 RoHS異電圧対応
PJ-208A1-220V

特長 ●用途が広がるアタッチメント付です。
用途 ●シュリンク包装の収縮、ラベルはがし、塩ビパイプの曲げ加工に。
仕様 ●スイッチ:3段切換(熱風・送風・切)
●熱風温度:450℃(AT-21装着時500℃)
●風量:0.18m³/min
●風速:1000m/min
付属品 ●フィルター・R型スタンド
●スプーンノズル(AT-11)
●熱風集中ノズル(AT-21)
製造国 ●日本

商品紹介動画



発売単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)
331-8729	PJ-208A1	¥12,250	¥14,000
473-6940	PJ-208A1-200V	¥16,800	¥16,800
473-6958	PJ-208A1-220V	¥16,800	¥16,800

電源 (V)	消費電力 (W)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
AC100	1000	10	750	1105(101)
AC200	1000	10	750	12(60)
AC220	1000	10	750	8(50)

商品のお問い合わせ:048-931-3110 http://www.sure-ishizaki.co.jp/

株・石崎電機製作所[143308]

シュアー Heating Processing Blower Pla-jet
“プラジェット”別作
可能 修理
可能 RoHS異電圧対応
PJ-206A1-220V

特長 ●標準タイプの工業用熱風機です。
用途 ●シュリンク包装の収縮、ラベルはがし、塩ビパイプの曲げ加工に。
仕様 ●スイッチ:3段切換(熱風・送風・切)
●熱風温度:450℃ ●風量:0.18m³/min
●風速:1000m/min
付属品 ●フィルター・R型スタンド
製造国 ●日本

異電圧対応
PJ-214A-220V

特長 ●温度可変式タイプ(250~600℃)です。
用途 ●シュリンク包装の収縮、ラベルはがし、塩ビパイプの曲げ加工に。
仕様 ●スイッチ:4段切換(強・弱・送・切)
●熱風温度:250~600℃
●風量:0.18m³/min
●風速:1000m/min
付属品 ●フィルター・R型スタンド
製造国 ●日本

発売単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	電源 (V)	消費電力 (W)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
331-8711	PJ-206A1	¥10,500	¥12,000	AC100	1000	10	750	2574(113)
473-6923	PJ-206A1-200V	¥14,400	¥14,400	AC200	1000	10	750	14(70)
473-6931	PJ-206A1-220V	¥14,400	¥14,400	AC220	1000	10	750	37(265)

商品のお問い合わせ:048-931-3110 http://www.sure-ishizaki.co.jp/

発売単位1台

電源 (V)	消費電力 (W)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
AC100	1020	10	950	933(93)
AC200	1020	10	950	17(189)
AC220	1020	10	950	7(47)

商品のお問い合わせ:048-931-3110 http://www.sure-ishizaki.co.jp/

株・石崎電機製作所[143308]

シュアー Heating Processing Blower Pla-jet
“プラジェット”修理
可能 RoHS異電圧対応
PJ-203A1-220V

特長 ●樹脂(塩ビ)溶接専用機のベストセラー品です。
用途 ●塩ビの溶接、はんだの溶解などに。
仕様 ●スイッチ:3段切換(熱風・送風・切)
●熱風温度:310℃
●風圧:130mmAq
付属品 ●フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ溶接棒
製造国 ●日本

異電圧対応
PJ-210A1

特長 ●プロ仕様の金属ボディです。
用途 ●熱収縮チューブの収縮。
仕様 ●熱風温度:450℃(先端より10mm)
●風量:0.125m³/min
●風速:400m/min
付属品 ●R型スタンド、フィルター
製造国 ●日本

発売単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	電源 (V)	消費電力 (W)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
331-8702	PJ-203A1	¥11,375	¥13,000	AC100	300	10	740	662(119)
473-6915	PJ-203A1-220V	¥15,600	¥15,600	AC220	300	10	740	36(62)

商品のお問い合わせ:048-931-3110 http://www.sure-ishizaki.co.jp/

発売単位1台

電源 (V)	消費電力 (W)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
AC100	600	10	595	324(-)

商品のお問い合わせ:048-931-3110 http://www.sure-ishizaki.co.jp/

株・石崎電機製作所[143308]

シュアー Heating Processing Blower Pla-jet
“プラジェット”別作
可能 修理
可能 RoHS異電圧対応
PJ-230

特長 ●差込式ヒーターを採用しメンテナンスが簡易です。●固定使用可能(M5のねじは別途購入)です。
用途 ●乾燥機、熱風加熱用、樹脂加工用、余熱に。
仕様 ●スイッチ:3段切換(熱風・送風・切)
●熱風温度:600℃
●風量:0.51m³/min
●風速:450m/min
●一台から異電圧に別作対応
付属品 ●フィルター、カーボンブラシ
製造国 ●日本

異電圧対応
PJ-216A

特長 ●別売ヒーターで950W・650W・400Wに使い分けができます。
用途 ●熱風加熱、樹脂加工、乾燥に。
仕様 ●スイッチ:3段切換(熱風・送風・切)
●熱風温度:600℃
●風量:0.14m³/min
●風速:290m/min
●一台から異電圧に別作対応
付属品 ●フィルター、カーボンブラシ
製造国 ●日本

発売単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	電源 (V)	消費電力 (W)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
451-4726	PJ-230	¥36,750	¥42,000	AC200	3000	1	1.2	38(65)

商品のお問い合わせ:048-931-3110 http://www.sure-ishizaki.co.jp/

発売単位1台

電源 (V)	消費電力 (W)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
AC100	1200	1	1	47(84)

商品のお問い合わせ:048-931-3110 http://www.sure-ishizaki.co.jp/

株・石崎電機製作所[143308]