

シユアー
SURE
日本

Desk Top Rope Cutter

デスクトップロープカッター

イチ
オン RoHS

同商品群
在庫数 67 アイ
テム



RC-60-H
(替刃)

特長 ●合成繊維製ロープがきれいに切断できます。
●熱溶断なのでカットと同時に切断面のほつれ防止もでき便利です。
●通電中は連続使用ができ作業効率がアップします。
用途 ●ポリエステル編組チューブの切断に(耐熱チューブ・耐熱ロープなどの切断はできません。)
仕様 ●電源コード長さ:1.5m 製造国 ●日本

発注単位1台

株式会社 練石崎電機製作所 [143308]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	電源 (V)	消費電力 (W)	幅×奥行×高さ (mm)	最大切断ロープ径 (mm)	最高温度 (℃)	カッター有効長 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
166-6588	RC-61	¥20,125	¥23,000	AC100	35	100×120×133	15	450	50	1	1.00	84(271)
255-5709	RC-67	¥48,125	¥55,000	AC100	80	200×230×174	40	500	70	1	3.34	-

替刃

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	適合機種	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
805-2569	RC-60-H	¥1,050	¥1,200	RC-60, RC61	1	4.5	16(40)
805-2570	RC-85-86-B	¥2,800	¥3,200	RC-85, RC-86, RC-87	1	6.0	53(148)

商品のお問い合わせ:048-931-3110 http://www.sure-ishizaki.co.jp/

シユアー
SURE
日本

Station-type Foam Cutter

ステーション式発泡カッター

別作
可能 修理
可能 RoHS

同商品群
在庫数 67 アイ
テム



HC-650F

特長 ●作業性と操作性を重視した軽量設計です。
●発泡スチロールをヒーター線で溶断するため、切断面がきれいで微細なゴミが出ません。
用途 ●ブロック状の発泡スチロールの切断・加工に。
仕様 ●ヒーター線径:0.5mm ●電源コード長さ:1.5m
付属品 ●ヒーター2本
製造国 ●日本

発注単位1台

株式会社 練石崎電機製作所 [143308]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	電源 (V)	消費電力 (W)	有効刃長 (mm)	切断深度 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
442-9494	HC-300F	¥42,875	¥49,000	AC100	45	300	220	1	2.85	31(115)
442-9508	HC-650F	¥45,500	¥52,000	AC100	80	650	250	1	3.00	97(125)

商品のお問い合わせ:048-931-3110 http://www.sure-ishizaki.co.jp/

シユアー
SURE
日本

Multi Cutter

マルチカッター

別作
可能 修理
可能 RoHS

同商品群
在庫数 67 アイ
テム



SG-20-30-A
(カッター替刃A・直線用)

SG-30



SG-20-30-B
(カッター替刃B・曲線用)

SG-20-30-C
(カッター替刃C・溝掘り用)

SG-20-30-F
(フレキシブルカッター・溝掘り用)

特長 ●発泡スチロール・ウレタンスポンジ・化学繊維など自在にカットします。
用途 ●発泡スチロールの切断、加工に。
仕様 ●カッター部温度:450℃ ●電源コード長さ:3m
付属品 ●アタッチメント4種(カッター替刃A(直線用)、カッター替刃B(曲線用)、カッター替刃C(溝掘り用)、フレキシブルカッター(溝掘り用))、ドライバー、収納ケース 製造国 ●日本

発注単位1台

株式会社 練石崎電機製作所 [143308]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	電源 (V)	消費電力 (W)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
332-0073	SG-30	¥14,875	¥17,000	AC100	40	1	1	486(108)

アタッチメント

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	品名	適合機種	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
805-2577	SG-20-30-A	¥1,400	¥1,600	カッター替刃A(直線用)	SG-30	1	21	82(49)
805-2578	SG-20-30-B	¥1,400	¥1,600	カッター替刃B(曲線用)	SG-30	1	20	105(150)
805-2579	SG-20-30-C	¥1,400	¥1,600	カッター替刃C(溝掘り用)	SG-30	1	14	18(75)
805-2580	SG-20-30-F	¥1,400	¥1,600	フレキシブルカッター(溝掘り用)	SG-30	1	15	32(111)

商品のお問い合わせ:048-931-3110 http://www.sure-ishizaki.co.jp/

シユアー
SURE
日本

Heat Cutter

ヒートカッター

別作
可能 修理
可能 RoHS

同商品群
在庫数 67 アイ
テム



RC-35-40-H
(H型・シート用)

RC-40



RC-35-40-I
(I型・ローブカット用)

RC-35-40-G
(G型・各種ネット用)

特長 ●刃自体が発熱しますので、ロープ・ネットなどがほつれることなくスムーズに切断できます。
用途 ●化繊ロープ、シート、ネットの切断に。
仕様 ●カッター部温度:500℃ ●電源コード長さ:3m
付属品 ●アタッチメント3種(H型(シート用)、I型(ローブカット用)、G型(各種ネット用))、ドライバー、収納ケース 製造国 ●日本

発注単位1台

株式会社 練石崎電機製作所 [143308]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	電源 (V)	消費電力 (W)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
331-9342	RC-40	¥17,500	¥20,000	AC100	40	1	1	197(87)

アタッチメント

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	品名	適合機種	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
805-2567	RC-35-40-H	¥3,238	¥3,700	H型(シート用)	RC-40	1	31	19(76)
805-2568	RC-35-40-I	¥2,800	¥3,200	I型(ローブカット用)	RC-40	1	23	33(92)
805-2566	RC-35-40-G	¥2,363	¥2,700	G型(各種ネット用)	RC-40	1	16	13(55)

商品のお問い合わせ:048-931-3110 http://www.sure-ishizaki.co.jp/