

共通パーツ

●ボルト

※注文品番例

CSBM5×10P-3C

種類 サイズ 長さ

左記は、六角穴付きボルト
サイズM5、
長さ10mmの場合です。

CADデータのダウンロード ▶ <http://www.imao.co.jp/>

六角穴付きボルト

10個入



CSB サイズ×長さ P-3C ￥下記一覧

材	質	スチール
処	理	亜鉛三価クロメート

サイズ

	M4	M5	M6	M8
8	150	150	150	—
10	150	150	150	—
12	150	150	150	350
14	150	200	200	350
16	150	200	200	350
20	150	200	200	350
25	150	200	200	350
30	200	250	250	350
35	250	250	300	400
40	300	300	350	450
45	350	300	400	500
50	400	350	450	550

単位:円/10個入

六角穴付きサラボルト

10個入



CSC サイズ×長さ P-3C ￥下記一覧

材	質	スチール
処	理	亜鉛三価クロメート

サイズ

	M4	M5	M6	M8
8	200	200	250	—
10	200	200	250	—
12	200	200	250	350
14	—	200	250	350
16	250	250	300	350
20	300	300	300	350
25	300	300	300	400
30	—	300	350	400

単位:円/10個入

六角穴付きボタンボルト

10個入



CSD サイズ×長さ P-3C ￥下記一覧

材	質	スチール
処	理	亜鉛三価クロメート

サイズ

	M4	M5	M6	M8
8	250	250	250	—
10	250	250	250	—
12	250	250	250	350
14	250	250	250	350
16	250	250	250	350
20	300	300	300	400
25	—	300	300	400
30	—	300	300	450

単位:円/10個入

六角穴付きボルト ステンレス

10個入



CSB サイズ×長さ P-SUS ￥下記一覧

材	質	ステンレススチール
---	---	-----------

サイズ

	M4	M5	M6	M8
8	300	300	300	—
10	300	300	300	—
12	300	300	300	700
14	300	400	400	700
16	300	400	400	700
20	300	400	400	700
25	300	400	400	700
30	400	500	500	700
35	500	500	600	800
40	600	600	700	900
45	700	600	800	1,000
50	800	700	900	1,100

単位:円/10個入

六角穴付きサラボルト ステンレス

10個入



CSC サイズ×長さ P-SUS ￥下記一覧

材	質	ステンレススチール
---	---	-----------

サイズ

	M4	M5	M6	M8
8	400	400	650	—
10	400	400	650	—
12	400	400	650	900
14	—	400	650	900
16	500	500	750	900
20	600	600	750	900
25	600	600	750	1,000
30	—	600	900	1,100

単位:円/10個入

六角穴付きボタンボルト ステンレス

10個入



CSD サイズ×長さ P-SUS ￥下記一覧

材	質	ステンレススチール
---	---	-----------

サイズ

	M4	M5	M6	M8
8	500	500	650	—
10	500	500	650	—
12	500	500	650	900
14	500	500	650	900
16	500	500	650	900
20	600	600	750	1,000
25	—	600	750	1,100
30	—	600	750	1,200

単位:円/10個入