

ワンタッチ
着脱ワンタッチ
スライドロック

レバー

ノブ

ハンドル
&グリップインジケータ
&スケールアクチュエータ
ユニット

取っ手

ヒンジ
&ラッチオイルキャップ
&ゲージアジャスター
フット
&キャスタ

テンショナー

ガイド
レールガイド
ローラーベアリング
コンポーネントスライド
レールスイッチ
ドッグダンパー
&防振部品

ブランジャー

自動化
クランプワンタッチ
クランプクランプ
&ストッパーサポーター
&スペーサーワーク
グリップボルト
&ナット位置決め
部品治具交換
システム

ベース

パイプ
&パッキン

吊具

工場用
無線機器各種
サービス

TLF-N TLF-N-SUS (メネジ)

| スチール製 品番 | SUS製 品番 | Lf | 質量 (g) |
|-------------|------------|-----|-----------|
| TLF 8N | — | | |
| TLF10N | TLF10N-SUS | 170 | |
| TLF12N | TLF12N-SUS | 17 | 260 |
| TLF16N | TLF16N-SUS | 23 | 400 |
| TLF20N | TLF20N-SUS | 27 | 670 |

TL-N TL-N-SUS (オネジ)

| スチール製 品番 | SUS製 品番 | L | 質量 (g) |
|-------------|--------------|------|-----------|
| TL 8×20N | — | | |
| TL 8×30N | — | 30 | 197 |
| TL 8×40N | — | 40 | 206 |
| TL10×30N | TL10×30N-SUS | 30 | 180 |
| TL10×40N | TL10×40N-SUS | 40 | 190 |
| TL10×50N | TL10×50N-SUS | 50 | 205 |
| TL12×30N | TL12×30N-SUS | 30 | 295 |
| TL12×40N | TL12×40N-SUS | 40 | 300 |
| TL12×50N | TL12×50N-SUS | 50 | 310 |
| TL12×60N | TL12×60N-SUS | 60 | 320 |
| TL16×30N | TL16×30N-SUS | 30 | 460 |
| TL16×40N | TL16×40N-SUS | 40 | 470 |
| TL16×50N | TL16×50N-SUS | 50 | 485 |
| TL16×60N | TL16×60N-SUS | 60 | 500 |
| TL20×40N | TL20×40N-SUS | 40 | 850 |
| TL20×60N | TL20×60N-SUS | 60 | 895 |
| TL20×80N | TL20×80N-SUS | 80注) | 935 |

注) 有効ネジ長さは60mmです。

特長

- ・ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。
- ・握り玉以外はオールスチール製またはステンレス製のため、堅牢で強力です。

技術データ

■オネジ締付力

| サイズ | TL-N TL-N-SUS | | | | |
|------------|---------------|------|------|-------|-------|
| | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| ネジ径 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
| 回し半径 (mm) | 88 | 88 | 106 | 128.5 | 128.5 |
| 許容荷重 (N) | 170 | 300 | 420 | 670 | 1080 |
| 許容締付力 (kN) | 8 | 12.8 | 18.6 | 33.5 | 52.3 |

