

品番	ラジアル荷重		アキシアル荷重		90°での荷重		最大 締付トルク (N・m)	ページ
	許容荷重 Er(N)	破損する荷重 Rr(N)	許容荷重 Ea(N)	破損する荷重 Ra(N)	許容荷重 E90(N)	破損する荷重 R90(N)		
EFH6565HH	720	6270	520	4760	240	4180	3	P. 739
EFH6565SS	690	5670	640	4570	220	2280	5	P. 739
EFH6565TT	460	6620	510	5890	220	3190	5	P. 739
EFH7050AHH EFH7050BHH	380	3830	200	2440	190	1950	3	P. 728
EFH7050HH	410	2850	300	2160	150	1440	2	P. 743
EFH7050SS	440	2890	160	1260	190	1290	5	P. 743
EFH7050TT	310	2870	190	1900	160	1190	5	P. 743
EFH10065HH	690	3450	440	3160	260	2920	5	P. 743
EFH10065SS	500	2480	530	4160	310	2250	5	P. 743
EFH10065TT	700	3490	240	2670	270	1830	5	P. 743
EFH100100HH	1230	10460	1110	6730	510	4100	5	P. 739
EFH100100SS	2120	17940	970	7660	590	5210	5	P. 739
EFH100100TT	1730	16190	890	5950	460	3690	5	P. 739
EFHC4550SHP EFHC4550CHP EFHC4550EHP	350	1970	300	1220	345	620	1.5	P. 736
EFHC4550SHN EFHC4550CHN EFHC4550EHN	350	1970	300	1220	290	720	1.5	P. 736
EFHL5050HH	310	2880	300	2960	320	2490	2	P. 719
EFHL6565HH	720	6270	520	4760	240	4180	3	P. 719
EFHL9797HH	1230	10460	1110	6730	510	4100	5	P. 719
EFHP7050HH	1490	2970	1740	3470	460	2120	5	P. 738
EFHP7050SS	2220	4450	730	4170	710	2250	5	P. 738
EFHP7050TT	2180	4350	1420	4410	510	2220	4	P. 738
EFTH4040HH EFTH4040HH-CL	1900	— 注)	1900	— 注)	1280	— 注)	3	P. 729
EFTH4040TT	1900	— 注)	2000	— 注)	1000	— 注)	5	P. 729
EFTH5050HH EFTH5050HH-CL	2400	— 注)	2630	— 注)	1720	— 注)	5	P. 729
EFTH5050TT	2560	— 注)	2340	— 注)	2100	— 注)	5	P. 729
EFTH6060HH EFTH6060HH-CL	2960	— 注)	3320	— 注)	3070	— 注)	5	P. 729
EFTH6060TT	3940	— 注)	3000	— 注)	2130	— 注)	5	P. 729
EMH2030SS	150	1190	100	1030	90	600	1	P. 747
EMH2030TT	160	1020	120	900	80	560	0.5	P. 747
EMH2540SS	290	1950	180	1780	150	1160	4	P. 747
EMH2540TT	140	1220	170	1490	120	710	1.5	P. 747
EMH3030SS	70	490	60	690	60	500	1	P. 744
EMH3030TT	40	340	70	750	30	390	1	P. 744
EMH3050SS	480	2890	370	3250	150	1870	5	P. 747
EMH3050TT	370	2480	220	2200	140	1200	4	P. 747
EMH4040SS	150	1340	160	1710	100	700	4	P. 744
EMH4040TT	140	880	110	1230	50	730	1.5	P. 744
EMH4050SS	260	1700	260	2440	120	1640	5	P. 744
EMH4050TT	240	1840	290	1770	110	1740	3	P. 744
EMH4065SS	860	4880	310	4660	340	2770	5	P. 747
EMH4065TT	590	3520	310	2410	220	1420	4	P. 747
EMH5565SS	320	2520	450	4130	220	2250	5	P. 744
EMH5565TT	260	1700	470	3260	240	1580	5	P. 744

注) 破損に近い値まで、ヒンジとして使用可能であるため、許容荷重のみ記載としております。

ワンタッチ
着脱

ワンタッチ
スライドロック

レバー

ノブ

ハンドル
&グリップ

インジケータ
&スケール

アクチュエータ
ユニット

取っ手

ヒンジ
&ラッチ

オイルキャップ
&ゲージ

アジャスター
フット
&キャスタ

テンションナー

ガイド
レール

ガイド
ローラー

ベアリング
コンポーネント

スライド
レール

スイッチ
ドッグ

ダンパー
&防振部品

ブランジャー

自動化
クランプ

ワンタッチ
クランプ

クランプ
&ストッパー

サポーター
&スパーサー

ワーク
グリップパー

ボルト
&ナット

位置決め
部品

治具交換
システム

ベース

バイス
&バキューム

吊具

工場用
無線機器

各種
サービス