

ワンタッチ
着脱

ワンタッチ
スライドロック

レバー

ノブ

ハンドル
&グリップ

インジケータ
&スケール

アクチュエータ
ユニット

取っ手

ヒンジ
&ラッチ

オイルキャップ
&ゲージ

**アジャスター
フット
&キャスタ**

テンショナー

ガイド
レール

ガイド
ローラー

ベアリング
コンポーネント

スライド
レール

スイッチ
ドッグ

ダンパー
&防振部品

ブランジャー

自動化
クランプ

ワンタッチ
クランプ

クランプ
&ストッパー

サポーター
&スパーサー

ワーク
グリップ

ボルト
&ナット

位置決め
部品

治具交換
システム

ベース

パイプ
&バキューム

吊具

工場用
無線機器

各種
サービス

CAC7-PBL (固定)

品 番	D	T	H	S ₁	P ₁	S ₂	P ₂	W	L	許容荷重 (N)	質量 (g)
CAC7-050PBL	50	20	67	38.5	38.5	44	44	55	55	350	200
CAC7-060PBL	60	24	83	39.5	39.5	48	48	60	67	500	260
CAC7-080PBL	80		104							550	340

CAC7-SBL (旋回、プレート)

品 番	D	T	H	S ₁	P ₁	S ₂	P ₂	W	L	A	許容荷重 (N)	質量 (g)
CAC7-050SBL	50	20	67	38.5	38.5	44	44	55	55	24	350	200
CAC7-060SBL	60	24	83			48	48	60	60	21	500	280
CAC7-080SBL	80		104							30	550	430

CAC7-SBF (旋回、プレート、ストッパー付き)

品 番	D	T	H	S ₁	P ₁	S ₂	P ₂	W	L	A	R 注)	許容荷重 (N)	質量 (g)
CAC7-050SBF	50	20	67	38.5	38.5	44	44	55	55	24	80	350	240
CAC7-060SBF	60	24	83			48	48	60	60	21	84	500	400
CAC7-080SBF	80		104							30	91	550	500

注) 干渉しないための必要寸法です。

CAC7-CBL (旋回、オネジ)

品 番	D	T	H	M	L _f	D ₁	A	許容荷重 (N)	質量 (g)
CAC7-050CBL	50	20	66	M 8×1.25	15	35	24	350	180
CAC7-060CBL	60	24	83	M12×1.75	25	41	21	500	290
CAC7-080CBL	80		104				25	550	390

CAC7-CBF (旋回、オネジ、ストッパー付き)

品 番	D	T	H	M	L _f	D ₁	A	R 注)	許容荷重 (N)	質量 (g)
CAC7-050CBF	50	20	66	M 8×1.25	15	35	24	80	350	210
CAC7-060CBF	60	24	83	M12×1.75	25	41	21	84	500	360
CAC7-080CBF	80		104				25	91	550	460

注) 干渉しないための必要寸法です。

CAC7-FBL (旋回、通し穴)

品 番	D	T	H	d	D ₁	A	許容荷重 (N)	質量 (g)
CAC7-050FBL	50	20	66	M10用	35	24	350	160
CAC7-060FBL	60	24	83	M12用	41	21	500	250
CAC7-080FBL	80		104			25	550	340

CAC7-FBF (旋回、通し穴、ストッパー付き)

品 番	D	T	H	d	D ₁	A	R 注)	許容荷重 (N)	質量 (g)
CAC7-050FBF	50	20	66	M10用	35	24	80	350	190
CAC7-060FBF	60	24	83	M12用	41	21	84	500	320
CAC7-080FBF	80		104			25	91	550	430

注) 干渉しないための必要寸法です。

特 長

ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。

参照ページ

選定に関する製品情報および注意事項は、「キャスタの選定・使用上の注意」をご覧ください。(P. 916 参照)