

CAF8-PBL CAF8-PBL-SUS (固定)

スチール製		SUS製		D	T	H	W ₁	S ₁	P ₁	S ₂	P ₂	W	L	許容荷重 (N)
品番	質量(g)	品番	質量(g)											
CAF8-065PBL	370	—	—	65	30	100	9	75	45	80	60	100	85	1200
CAF8-080PBL	390	CAF8-080PBL-SUS	290	80		107								1800
CAF8-100PBL	460	CAF8-100PBL-SUS	360	100		128								2000
CAF8-125PBL	640	CAF8-125PBL-SUS	630	125		156								2200
CAF8-150PBL	1450	—	—	150	45	194	11	105	73	105	85	140	114	3000

CAF8-SBL CAF8-SBL-SUS (旋回、プレート)

スチール製		SUS製		D	T	H	W ₁	S ₁	P ₁	S ₂	P ₂	W	L	A	許容荷重 (N)
品番	質量(g)	品番	質量(g)												
CAF8-065SBL	570	—	—	65	30	100	9	75	45	80	60	100	85	39	1200
CAF8-080SBL	580	CAF8-080SBL-SUS	550	80		107									1800
CAF8-100SBL	650	CAF8-100SBL-SUS	610	100		128									2000
CAF8-125SBL	890	CAF8-125SBL-SUS	780	125		156									2200
CAF8-150SBL	1770	—	—	150	45	194	11	105	73	105	87	140	110	56	3000

CAF8-SBF CAF8-SBF-SUS (旋回、プレート、ストッパー付き)

スチール製		SUS製		D	T	H	W ₁	S ₁	P ₁	S ₂	P ₂	W	L	A	R注)	許容荷重 (N)
品番	質量(g)	品番	質量(g)													
CAF8-080SBF	780	CAF8-080SBF-SUS	730	80	30	107	9	75	45	80	60	100	85	39	120	1800
CAF8-100SBF	850	CAF8-100SBF-SUS	760	100		128										2000
CAF8-125SBF	1040	CAF8-125SBF-SUS	950	125		156										2200
CAF8-150SBF	1990	—	—	150	45	194	11	105	73	105	87	140	110	56	156	3000

注) 干渉しないための必要寸法です。

CAF8-FBL CAF8-FBL-SUS (旋回、通し穴)

スチール製		SUS製		D	T	H	d	D ₁	A	許容荷重 (N)
品番	質量(g)	品番	質量(g)							
CAF8-065FBL	520	—	—	65	30	100	M12用	73	39	1200
CAF8-080FBL	535	CAF8-080FBL-SUS	500	80		107				1800
CAF8-100FBL	555	CAF8-100FBL-SUS	610	100		128				2000
CAF8-125FBL	850	CAF8-125FBL-SUS	790	125		156				2200
CAF8-150FBL	1570	—	—	150	45	188	M20用	102	56	3000

CAF8-FBF CAF8-FBF-SUS (旋回、通し穴、ストッパー付き)

スチール製		SUS製		D	T	H	d	D ₁	A	R注)	許容荷重 (N)
品番	質量(g)	品番	質量(g)								
CAF8-080FBF	700	CAF8-080FBF-SUS	520	80	30	107	M12用	73	39	120	1800
CAF8-100FBF	800	CAF8-100FBF-SUS	760	100		128					2000
CAF8-125FBF	990	CAF8-125FBF-SUS	930	125		156					2200
CAF8-150FBF	1860	—	—	150	45	188	M20用	102	56	156	3000

注) 干渉しないための必要寸法です。

特長

ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。

参照ページ

選定に関する製品情報および注意事項は、「キャスタの選定・使用上の注意」をご覧ください。(P. 916 参照)

- ワンタッチ着脱
- ワンタッチスライドロック
- レバー
- ノブ
- ハンドル&グリップ
- インジケータ&スケール
- アクチュエータユニット
- 取っ手
- ヒンジ&ラッチ
- オイルキャップ&ゲージ
- アジャスターフット&キャスタ
- テンショナー
- ガイドレール
- ガイドローラー
- ベアリングコンポーネント
- スライドレール
- スイッチドッグ
- ダンパー&防振部品
- プランジャー
- 自動化クランプ
- ワンタッチクランプ
- クランプ&ストッパー
- サポーター&スペーサー
- ワークグリップ
- ボルト&ナット
- 位置決め部品
- 治具交換システム
- ベース
- パイプ&バキューム
- 吊具
- 工場用無線機器
- 各種サービス