

製品仕様	
許容荷重	50N
送り方法	ねじ送り
送り量	1.0mm/ツマミ 1 回転
サンプル最大高さ※1	約 63mm
本体重量	約 2kg
寸法	外観図を参照してください
利用可能オプション	-S : 測長器 (最小単位 0.01mm)

※1 サンプル最大高さとは、ヘッド最大上昇時のテーブルからフォースゲージ ZT シリーズ一般型 (1000N 以下) の計測軸までの距離です。

特注対応仕様	
昇降テーブル	サンプルを載せ高さ調整できる台です。(昇降 28mm)
サンプル固定金具	サンプルが横移動しないよう固定する金具です。 (サンプル最大 50x50mm まで)
テーブル延長	ベーステーブルを拡大します。(200x200mm まで)
ストローク延長	ストロークを+100mm まで延長します。 (その場合耐荷重が減少します。)
ステンレス仕様	食品・衛生関連の使用目的のため、 本体/シャフトをステンレス (SUS304/SUS440C) で作成します。
電動仕様	電動モータにて可動します。 (詳細はお問い合わせください。)

KV-50N 取付可能フォースゲージ		
DST/DSV シリーズ	ZTS/ZTA シリーズ	FB/PS/PSM シリーズ
PC でのデータ管理も可能なコストパフォーマンスの高いデジタルタイプ	高い応答性と多彩な機能で精密な測定に対応するデジタルタイプ	扱いが容易なメカニカルタイプ
		