



スラスト/ラジアルころ軸受 NKXR17-Z-XL (シリーズ NKXR..-Z)

片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN5429準拠
、エンドキャップ付き、グリース潤滑用

データシートは、選択された製品の寸法および基本定格荷重の概要のみ表示します。概要ページに記載されているすべてのガイドラインに必ず従うようにしてください。製品に関する詳しい情報はメニューの「説明」に記載されています。

また、カタログ請求ページ (https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/en/news_media/index.jsp) や電話 (+49 (91 32) 82 - 28 9 7) から総合的な情報を請求できます。

Fw	17 mm
D	26 mm
C	25 mm 公差 : 0/-0,25
C1	9 mm 公差 : 0/-0,2
C2	8 mm
D2 max	31,2 mm
da	25,7 mm
dw	17 mm 公差 : E8
ra max	0,3 mm
rmin	0,3 mm