

▶▶▶ ハンドブラシは5-1447~1460ページに掲載 ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

塗装・内装用品

**EDMA** All Stainless Steel Knife  
フランス オールステンレスへら ハードブレード **New**

同商品群在庫数 **11** アイテム

特長 ●オールステンレス製で使用後の手入れが簡単なへらです。  
●刃部分は硬く、面取りされた先端は傾斜しており、汚れ落としなどに最適です。  
●ハンマーで叩いて使えます。

用途 ●汚れ落としやパテ埋めなどに。  
材質 ●ステンレス  
製造国 ●中国

181655

**EDMA** All Stainless Steel Knife  
フランス オールステンレスへら ソフトブレード **New**

同商品群在庫数 **11** アイテム

特長 ●オールステンレス製で使用後の手入れが簡単なへらです。  
●刃部分は柔軟性があり、パテ埋めなどに最適です。

用途 ●パテ埋めなどに。  
材質 ●ステンレス  
製造国 ●中国

181055

発注単位1丁 EDMA社[179261]

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	全長×刃幅(mm)	刃長(mm)	刃元厚(mm)	刃先厚(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
256-8770	181655	¥1,174	オープン	235×40	110	1.26	0.2	8	130	-
256-8767	181755	¥1,183	オープン	235×50	110	1.26	0.2	8	140	-
256-8768	181855	¥1,240	オープン	235×75	110	1.26	0.2	8	160	-
256-8769	181955	¥1,289	オープン	235×100	110	1.26	0.2	8	180	-

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <http://www.orange-book.com/>

発注単位1丁 EDMA社[179261]

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	全長×刃幅(mm)	刃長(mm)	刃元厚(mm)	刃先厚(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
256-8784	181055	¥1,191	オープン	230×40	110	1.25	0.5	8	110	-
256-8785	181155	¥1,231	オープン	230×60	110	1.50	0.5	8	120	-
256-8787	181255	¥1,260	オープン	230×75	110	1.50	0.5	8	140	-
256-8789	181355	¥1,360	オープン	230×100	110	1.50	0.5	8	145	-
256-8788	181455	¥1,414	オープン	230×125	110	1.50	0.5	8	150	-
256-8790	181555	¥1,514	オープン	230×150	110	1.50	0.5	8	155	-
256-8786	182055	¥2,060	オープン	230×204	110	1.50	0.5	8	180	-

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <http://www.orange-book.com/>

スプレーガン

エアブラシ

加圧タンク

自動スプレーガン

エアレス塗装機

塗装関連用品

塗料

マーキングプレート

塗料容器

筆

刷毛

ペイントローラー

へら・スクレーパー

内装用ローラー

マスキング

塗装養生シート

**INOUE** Caulking Spatula  
日本 コーキングへら

同商品群在庫数 **78** アイテム

特長 ●サッシ廻りのコーキング仕上げや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なプラスチック製のへらです。  
●壁やタイルのコーキング施工時に。

用途 ●壁やタイルのコーキング施工時に。  
材質 ●ポリアセタール  
製造国 ●日本

15004, 15017, 15005, 15006, 15007, 15008, 15015

発注単位1本 (価格改定日 19.04) 井上工具株式会社[129778]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	全長×刃幅(mm)	刃長(mm)	刃厚(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
756-3655	15004	¥124	オープン	175×5	75	1	120	15	1527(68)
161-1855	15017	¥124	オープン	181×7.5	82	1	120	16	386(269)
756-3663	15005	¥124	オープン	185×10	85	1	120	16	1955(75)
756-3671	15006	¥124	オープン	205×15	103	1	120	18	2281(82)
773-0659	15007	¥124	オープン	185×20.25	86	1	120	18	751(55)
161-1856	15008	¥153	オープン	239×20	131	2	120	24	846(164)
161-1857	15015	¥153	オープン	183×42	84	1	120	20	279(279)

☎商品のお問い合わせ:04-2951-1800 <http://www.inoue-kougu.co.jp/>

**INOUE** Carbon Scraper  
日本 カーボンがしへら

同商品群在庫数 **78** アイテム

特長 ●こびりついた汚れ落としに最適なへらです。  
●炭素入りのため、通常のプラスチックへらより強く長持ちします。  
●金属へらでは傷が心配な箇所に。

用途 ●金属へらでは傷が心配な箇所に。  
材質 ●ポリアミド炭素入り  
製造国 ●日本

17040, 17041, 17042, 17043, 17044, 17045

発注単位1本 (価格改定日 19.04) 井上工具株式会社[129778]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	全長×刃幅(mm)	刃厚(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
756-3850	17040	¥200	オープン	150×20	0.3	100	15	6320(118)
756-3868	17041	¥200	オープン	140×40	0.3	100	16	14731(124)
756-3876	17042	¥226	オープン	156×65	0.3	100	20	5429(113)
756-3884	17043	¥289	オープン	160×90	0.3	100	28	3254(113)
756-3892	17044	¥250	オープン	190×40	0.3	100	27	1306(77)
756-3906	17045	¥200	オープン	148×7.14	0.3	100	16	629(110)

☎商品のお問い合わせ:04-2951-1800 <http://www.inoue-kougu.co.jp/>

**厳選プロツールコレクション**

ICHIOSHI AWARD REVIVAL



トラスコ中山株式会社

TRUSCO 日本モノづくりを応援する  
**PRO TOOL MAGAZINE** 伊オシ2021

**TRUSCO ゴアテックス®フルジップレインパンツ**

靴を履いたまま早変わり「フルジップレインパンツ」

両サイドのファスナーがフルオープンになるため靴を履いたまま脱着可能なレインパンツ。防水透湿に優れたゴアテックスパッカイトを使用。ゆったりサイズで動きやすく、止水ファスナーで雨の侵入も防ぎます。



TRUSCO ゴアテックス®フルジップレインパンツ グレー S

品番 GXFPS-GY 発注コード 207-5186  
メーカー希望小売価格 価格  
税抜 ¥20,000 (1着) 税抜 ¥15,000 (1着)

オレンジブック **6-812** 2022 をご参照ください