

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

メタルラックオプションは8-290~294ページに掲載



アイリスオーヤマ “メタルラック”

一段当たりの均等積載量 **100~250**kg/段 **組立式**
 棚板調整ピッチ **25mm** 天板処理 **クロムメッキ仕上げ**

クギやねじを使わずに簡単に組み立てることができます。



支柱 棚板は25mmピッチで移動可能です。
 ピッチ 25mm

棚板 ホコリが付きにくく、通気性が良い棚板です。

アジャスター 3/8-16UNC + 10mmで調整可能です。

パイプ径

φ25mm

- 特長**
- アイリスオーヤマのメタルラックセット品や別売パーツと組み合わせて、オリジナルのシステムラックも作れます。
 - 凹凸のある場所でも安定できるアジャスター仕様です。
 - キャスターと組み合わせることで移動式ラックとしても活用できます。

- 材質**
- 本体: スチール
 - 本体表面処理: クロムメッキ仕上げ
 - 棚板固定部品: ABS樹脂

製造国 ●中国

注意

- 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分散させてご使用ください。
- キャスター付でご使用の場合、最大積載量は100kgまでとなります。

アイリスオーヤマ



Metal Rack

“メタルラック”

組立式 重い 注意

同商品群在庫数 298 アイテム

組立 1人 目安 30分



間口660mm・均等積載量250kg/段タイプ

仕様 ●最大積載量:500kg/台

発注単位1台

アイリスオーヤマ株式会社 [106046]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	間口×奥行×高さ(mm)	棚段数(段)	有効間口(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
828-5056	MR-6509	¥12,204	オープン	660×360×900	3	588	11.0	103(74)
404-7664	MR-6512J	¥11,200	オープン	660×360×1200	4	588	14.5	117(113)
404-7672	MR-6515J	¥13,449	オープン	660×360×1510	4	588	15.2	87(99)
404-7681	MR-6518J	¥16,376	オープン	660×360×1785	5	588	18.5	67(91)



間口910mm・均等積載量250kg/段タイプ

仕様 ●最大積載量:500kg/台

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	間口×奥行×高さ(mm)	棚段数(段)	有効間口(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
385-3012	MR-9009	¥10,774	オープン	910×460×900	3	838	14.5	215(106)
385-3021	MR-9012J	¥12,936	オープン	910×460×1200	4	838	19.3	173(95)
385-3039	MR-9015J	¥14,319	オープン	910×460×1510	4	838	20.3	259(110)
385-3055	MR-9018J	¥18,344	オープン	910×460×1785	5	838	25.0	193(82)
385-3047	MR-9018DJ	¥27,079	オープン	910×610×1790	5	838	31.4	84(70)



間口1200mm・均等積載量125kg/段タイプ

仕様 ●最大積載量:500kg/台 (MR-1209のみ375kg/台)

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	間口×奥行×高さ(mm)	棚段数(段)	有効間口(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
385-2539	MR-1209	¥15,349	オープン	1200×460×900	3	1128	17.0	126(36)
385-2555	MR-1212	¥17,393	オープン	1200×460×1200	4	1128	23.0	166(117)
385-2571	MR-1215J	¥18,731	オープン	1200×460×1510	4	1128	23.5	195(98)
385-2563	MR-1215DJ	¥27,026	オープン	1200×610×1510	4	1128	33.4	208(144)
385-2598	MR-1218J	¥22,237	オープン	1200×460×1785	5	1128	29.5	438(222)
385-2580	MR-1218DJ	¥33,060	オープン	1200×610×1790	5	1128	41.4	242(172)



間口1500mm・均等積載量100kg/段タイプ

仕様 ●最大積載量:400kg/台 (MR-1509は300kg/台、MR-1518J・MR-1518DJは500kg/台)

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	間口×奥行×高さ(mm)	棚段数(段)	有効間口(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
385-2652	MR-1509	¥24,763	オープン	1500×460×900	3	1428	24.3	39(78)
385-2679	MR-1512	¥28,280	オープン	1500×460×1200	4	1428	32.2	42(90)
385-2695	MR-1515J	¥32,427	オープン	1500×460×1510	4	1428	33.7	72(87)
385-2687	MR-1515DJ	¥37,170	オープン	1500×610×1510	4	1428	43.2	101(70)
385-2717	MR-1518J	¥35,467	オープン	1500×460×1785	5	1428	41.5	114(95)
385-2709	MR-1518DJ	¥42,131	オープン	1500×610×1790	5	1428	53.4	195(77)

商品のお問い合わせ: 0120-211-299 <http://www.irishyama.co.jp/>