

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

メタルミニオプションは8-296~298ページに掲載



アイリスオーヤマ “メタルミニ”

一段当たりの均等積載量  
50~75kg/段

組立式 最大積載量 150kg/台 棚板調整ピッチ 25mm

棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。



MTO-5508C

**支柱** クロムメッキ仕上げ  
棚板は25mmピッチで  
移動可能です。



**棚板** クロムメッキ仕上げ  
ホコリが付きにくく、  
通気性が良い棚板です。



**キャスター** 自在キャスター、  
自在ストッパー付  
キャスター  
各2個



## パイプ径

φ19mm

**特長** ●光沢があり変形・変色などの劣化が少ないため美しさを長く保ちます。

**材質** ●本体:スチール  
●本体表面処理:クロムメッキ仕上げ  
**付属品** ●キャスターセット  
(自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個)

**製造国** ●中国

**注意**  
●集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分散させてご使用ください。  
●キャスター付でご使用の場合、最大積載量は100kgまでとなります。

アイリスオーヤマ



Metal Mini

“メタルミニ”

組立式

同商品群  
在庫数 298アイテム

製造国 ●中国

組立 1人  
目安 30分



MTO-5508C



MTO-8008C



MTO-1112C

### 間口550mm・均等積載量75kg/段タイプ

発注単位1台

アイリスオーヤマ株式会社[106046]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	間口×奥行×高さ(mm)	棚段数(段)	有効間口(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
328-5243	MTO-5508C	¥6,217	オープン	550×350×830	3	494	6.3	587(147)
331-7773	MTO-5512C	¥7,450	オープン	550×350×1260	4	494	8.9	109(103)
328-5251	MTO-5515C	¥8,677	オープン	550×350×1490	4	494	9.5	36(100)
328-5260	MTO-5518C	¥11,054	オープン	550×350×1745	5	494	11.1	43(117)

### 間口800mm・均等積載量75kg/段タイプ

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	間口×奥行×高さ(mm)	棚段数(段)	有効間口(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
328-5278	MTO-8008C	¥7,570	オープン	800×350×830	3	744	7.6	203(108)
328-5286	MTO-8012C	¥8,594	オープン	800×350×1260	4	744	10.4	73(98)
331-7781	MTO-8015C	¥9,244	オープン	800×350×1490	4	744	11.1	65(181)
328-5294	MTO-8018C	¥12,517	オープン	800×350×1745	5	744	13.4	33(87)

### 間口1100mm・均等積載量50kg/段タイプ

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	間口×奥行×高さ(mm)	棚段数(段)	有効間口(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
328-5308	MTO-1108C	¥10,594	オープン	1100×350×830	3	1044	10.2	92(111)
328-5316	MTO-1112C	¥12,773	オープン	1100×350×1260	4	1044	14.1	99(184)
328-5324	MTO-1115C	¥13,920	オープン	1100×350×1490	4	1044	14.6	104(193)
328-5332	MTO-1118C	¥17,110	オープン	1100×350×1745	5	1044	17.9	82(62)

商品のお問い合わせ:0120-211-299 <http://www.irishyama.co.jp/>