

アイリスオーヤマ
日本

Home Locker

樹脂製物置“ホームロッカー”(上下シャッタータイプ)

同商品群
在庫数 10 アイテム



HL-1300STV-B/G

- 特長 ●狭いスペースでの使用に最適なホームロッカーです。
●盗難防止に、市販の南京錠が使えます。(＃40mmタイプ)
仕様 ●色:ブラック/グレー
材質 ●本体・シューズラック:ポリプロピレン(PP)
●シャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)
製造国 ●中国

注意
●組み立て式です。

発注単位1台 青色 メーカー直送 運賃元払

アイリスオーヤマ株[106046]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	床面積 (m ²)	棚板 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★406-0130	HL-1300STV-B/G	¥22,731	オープン	610×560×1360	550×450×1260	0.34	可動1	18.5	32(69)
★511-9073	HL-1300V-B/G	¥22,731	オープン	610×560×1360	550×450×1260	0.34	シューズラック2	18.0	3(38)
511-9138	HL-900V-B/G	¥19,723	オープン	860×570×910	780×450×790	0.49	可動1	15.8	33(107)

☎商品のお問い合わせ:0120-211-299 <http://www.irisohyama.co.jp/>

アイリスオーヤマ
日本

Home Locker

樹脂製物置“ホームロッカー”(両開きタイプ)

同商品群
在庫数 10 アイテム



HL-850EK

- 特長 ●狭いスペースでの使用に最適なホームロッカーです。
●盗難防止に、市販の南京錠が使えます。(＃40mmタイプ)
仕様 ●色:ブラック/グレー
材質 ●本体:ポリプロピレン、ポリアセタール
製造国 ●中国

注意
●組み立て式です。

発注単位1台

アイリスオーヤマ株[106046]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	床面積 (m ²)	棚板 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
836-4735	HL-850EK	¥10,594	オープン	750×500×850	670×370×745	0.38	-	10	176(146)

☎商品のお問い合わせ:0120-211-299 <http://www.irisohyama.co.jp/>

アイリスオーヤマ
日本

Plastic Locker

樹脂製物置“ミニロッカー”(左右シャッタータイプ)

同商品群
在庫数 10 アイテム



ML-600V-B/G

- 特長 ●狭いスペースでの使用に最適なミニロッカーです。
●盗難防止に、市販の南京錠(＃3.5mmタイプ)が使えます。
●シャッターは真空成型を採用しているので、スムーズに開閉できます。
仕様 ●色:ブラック/グレー
●左右シャッタータイプ
材質 ●本体:ポリプロピレン(PP) ●シャッター:PVC
製造国 ●中国



ML-1200V

注意
●組み立て式です。

発注単位1台 青色 メーカー直送 運賃元払

アイリスオーヤマ株[106046]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	タイプ	床面積 (m ²)	棚板 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
412-9245	ML-450V-B/G	¥10,684	オープン	900×520×450	800×470×350	1段	0.47	-	8.7	37(60)
361-7106	ML-600V-B/G	¥12,601	オープン	900×520×600	800×470×500	1段	0.38	-	10.8	84(61)
355-8061	ML-800V	¥16,379	オープン	900×520×800	800×470×700	1段	0.38	可動1	14.6	144(149)
412-9237	ML-1050V-B/G	¥22,191	オープン	900×520×1000	800×470×350-500	2段	0.38	固定1	16.9	45(52)
355-8037	ML-1200V	¥23,165	オープン	900×520×1150	800×470×500-500	2段	0.38	固定1	19.7	90(110)
754-9792	ML-1250V-B/G	¥26,294	オープン	900×520×1200	800×470×350-700	2段	0.38	固定1	20.6	7(64)
754-9806	ML-1400V-B/G	¥29,300	オープン	900×520×1350	800×470×500-700	2段	0.47	可動1固定1	23.1	30(143)
★406-0547	ML-1600V-B/G	¥33,414	オープン	900×520×1550	800×470×700-700	2段	0.47	可動2固定1	26.0	18(150)
★754-9814	ML-1700V-B/G	¥37,799	オープン	900×520×1700	800×470×500-500-500	3段	0.38	固定2	27.5	7(70)
★406-0555	ML-1850V-B/G	¥38,889	オープン	900×520×1750	800×470×350-500-700	3段	0.47	固定2	27.5	7(100)

☎商品のお問い合わせ:0120-211-299 <http://www.irisohyama.co.jp/>

アイリスオーヤマ
日本

Home Locker

樹脂製物置“ホームロッカー”(左右シャッタータイプ)

同商品群
在庫数 10 アイテム



HL-1200W

- 特長 ●空きスペースでの使用に最適なホームロッカーです。
●盗難防止に、市販の南京錠が使えます。(＃3.5mmタイプ)
仕様 ●色:ブラウン
●可動棚板2枚付
材質 ●本体:ポリプロピレン(PP)
●シャッター:ポリプロピレン(PP)
製造国 ●中国

注意
●組み立て式です。

発注単位1台 青色 メーカー直送 運賃元払

アイリスオーヤマ株[106046]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	外形寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸(mm) 間口×奥行×高さ	床面積 (m ²)	棚板 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
511-9065	HL-1200W	¥41,896	オープン	1200×600×915	1070×520×810	0.72	可動2	25.5	62(102)
★406-0156	HL-1800F	¥75,848	オープン	1200×600×1800	1070×520×1725	0.72	可動2、固定1	45.3	7(59)

☎商品のお問い合わせ:0120-211-299 <http://www.irisohyama.co.jp/>