

在庫 52アイテム

ドリルセット

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

穴あけ工具

超硬コーティングドリル

超硬ドリル

ハイスコーティングドリル

ハイスドリル

細軸ドリル

スポットカッター

テーパシャンクドリル

六角軸鉄ドリル

ドリルセット

ドリルケース

ステップドリル

磁気ボール盤カッター

ホールソー

コアドリル

コンクリートドリル

木工用ドリル

木工用ビットカッター

切削工具 13社87700アイテムを在庫

イシハシ **ISF** 日本

同商品群在庫数 22 アイテム

Drill Set for Cobalt Masamune
“コバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組” **New** RoHS



CODH-9S (9本セット)

特長 ●ステンレス鋼、チタン合金硬鋼などの難削材を問題にしない切れ味のドリルです。
 ●タップの下穴用セットです。
用途 ●被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼用。
材質 ●コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
製造国 ●日本

品番	セット内容(mm)
CODH-9S	3.3×3本、4.2×2本、2.5、5.0、6.8、8.5各1本

発注単位1セット 株式会社イシハシ精工 [100303]

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	セット入数(本)	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
500-2427	CODH-9S	¥8,000	¥11,200	9	1	395	-

☎商品のお問い合わせ:072-982-0123

イシハシ **ISF** 日本

同商品群在庫数 22 アイテム

Drill Set for Extra Masamune
“エクストラ正宗ドリルセット” RoHS



EXD-15S (15本セット)

特長 ●先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群なドリルセットです。
用途 ●被削材:一般鋼、ステンレス。
材質 ●高速度鋼(HSS)
製造国 ●日本

品番	セット内容(mm)
EXD-10S	3.0 3.2 3.5 4.0 4.5 4.8 5.0 5.5 6.0 6.5
EXD-15S	3.0~10.0/(0.5とび)
EXD-21S	3.0~13.0/(0.5とび)

発注単位1セット 株式会社イシハシ精工 [100303]

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	セット入数(本)	梱包数(セット)	質量(kg)	実績(前年比%)
302-2633	EXD-10S	¥5,500	¥7,700	10	1	0.38	124(94)
302-2641	EXD-15S	¥14,071	¥19,700	15	1	0.72	345(110)
302-2650	EXD-21S	¥29,286	¥41,000	21	1	1.42	297(119)

☎商品のお問い合わせ:072-982-0123

イシハシ **ISF** 日本

同商品群在庫数 22 アイテム

Drill Set
“エクストラ正宗ドリル100本組セット” RoHS



EXD-100RS (100本セット)

特長 ●先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群なドリルセットです。
用途 ●被削材:一般鋼、ステンレス。
材質 ●高速度鋼(HSS)
製造国 ●日本

品番	セット内容(mm)
EXD-100RS	1.0~10.0/(0.1とび) 10.5~13.0/(0.5とび) 10.9 11.9 12.9

発注単位1セット 株式会社イシハシ精工 [100303]

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	セット入数(本)	梱包数(セット)	質量(kg)	実績(前年比%)
302-2625	EXD-100RS	¥101,429	¥142,000	100	1	2.81	41(59)

☎商品のお問い合わせ:072-982-0123

イシハシ **ISF** 日本

同商品群在庫数 22 アイテム

Drill Set for Cobalt Masamune
“コバルト正宗ドリルセット” RoHS



COD-19S (19本セット)

特長 ●難削材を問題にしない切れ味です。
用途 ●被削材:ステンレス、難削材。
材質 ●コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
製造国 ●日本

品番	セット内容(mm)
COD-13S	1.5 2.0 2.5 3.0 3.2 3.5 4.0 4.5 4.8 5.0 5.5 6.0 6.5
COD-19S	1.0~10.0/(0.5とび)
COD-25S	1.0~13.0/(0.5とび)
COD-50S	1.1~6.0/(0.1とび)

発注単位1セット 株式会社イシハシ精工 [100303]

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	セット入数(本)	梱包数(セット)	質量(kg)	実績(前年比%)
302-2510	COD-13S	¥8,929	¥12,500	13	1	0.39	360(90)
302-2528	COD-19S	¥22,143	¥31,000	19	1	0.73	479(88)
302-2536	COD-25S	¥43,571	¥61,000	25	1	1.45	443(77)
500-2419	COD-50S	¥32,143	¥45,000	50	1	0.69	-

☎商品のお問い合わせ:072-982-0123

イシハシ **ISF** 日本

同商品群在庫数 22 アイテム

Drill Set
“コバルト正宗ドリル100本組セット” RoHS



COD-100RS (100本セット)

特長 ●ステンレス鋼、チタン合金硬鋼などの難削材を問題にしない切れ味のドリルセットです。
用途 ●被削材:一般鋼、ステンレス。
材質 ●コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
製造国 ●日本

品番	セット内容(mm)
COD-100RS	1.0~10.0/(0.1とび) 10.5~13.0/(0.5とび) 10.9 11.9 12.9

発注単位1セット 株式会社イシハシ精工 [100303]

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	セット入数(本)	梱包数(セット)	質量(kg)	実績(前年比%)
302-2501	COD-100RS	¥146,429	¥205,000	100	1	2.82	42(88)

☎商品のお問い合わせ:072-982-0123

タイテックス **WALTER** ドイツ

同商品群在庫数 2 アイテム

TIN Point Coated HSS Drill Set
ハイスドリルセット RoHS



DA110SETシリーズ

特長 ●さまざまな被削材に使用可能です。
 ●エマルジョン、オイル、MQLで使用可能です。
用途 ●被削材:鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材など。
仕様 ●表面処理:TINポイントコーティング
材質 ●高速度鋼(HSS)
製造国 ●ドイツ

品番	セット内容(mm)
DA110-SET-1-10.5-WZ90AJ	1.0~10.5/(0.5とび)3.3、4.2、6.8、10.2
DA110-SET-1-13-WZ90AJ	1.0~13.0/(0.5とび)

発注単位1セット ワルタージャパン株式会社 [921823]

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	セット入数(本)	梱包数(セット)	質量(kg)	実績(前年比%)
137-2873	DA110-SET-1-10.5-WZ90AJ	¥11,765	オープン	24	1	0.79	68(220)
137-2875	DA110-SET-1-13-WZ90AJ	¥22,059	オープン	25	1	1.54	72(219)

☎商品のお問い合わせ:052-533-6135 <http://www.walter-tools.com/ja-jp/pages/default.aspx>

グーリング **GUHRING** ドイツ

同商品群在庫数 1 アイテム

TiN-top Coated HSS Jobber Drill Set (24pcs)
トップコーティングドリルセット



234 6.018 (24本セット)

用途 ●被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。
仕様 ●表面処理:TINトップコーティング
材質 ●高速度鋼(HSS)
製造国 ●ドイツ

品番	セット内容(mm)
234 6.018	1.0~10.5(0.5とび)、3.3、4.2、6.8、10.2

発注単位1セット グーリングジャパン株式会社 [366229]

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	セット入数(本)	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
835-9708	234 6.018	¥16,450	¥18,800	24	1	800	92(75)

☎商品のお問い合わせ:03-3536-2800 <http://www.guhring.co.jp/>

ホーザン **HOZAN** 日本

同商品群在庫数 4 アイテム

Drill Set
ドリルセット



K-493 (13本セット)

特長 ●小径サイズのセットで基板のランド穴加工に適しています。
用途 ●被削材:金属、樹脂。
材質 ●高速度鋼(HSS) **製造国** ●日本

品番	セット内容(mm)
K-495	0.5 0.6 0.8 1.0 1.2
K-5	0.8 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.2
K-493	1.5 2.0 2.5 3.0 3.2 3.5 4.0 4.5 4.8 5.0 5.5 6.0 6.5
K-494	1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0

発注単位1セット (価格改定日 20.01) ホーザン株式会社 [833907]

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	セット入数(本)	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
370-7962	K-495	¥2,194	¥2,340	5	10	5	21(43)
370-7971	K-5	¥2,456	¥2,620	7	10	18	29(57)
370-7946	K-493	¥6,010	¥6,410	13	18	350	81(127)
370-7954	K-494	¥14,063	¥15,000	19	1	680	71(88)

☎商品のお問い合わせ:06-6567-3132 <http://www.hozan.co.jp/>