


HSS HG センタードリル A形 60°  
HSS HG Center Drill A Type 60°




図/Fig.1



先端角120°

図/Fig.2  
ルーマ形状  
Pivot type shank




先端角120°

HSS HG センタードリル A形 60° TiCNコーティング  
HSS HG Center Drill A Type 60° TiCN Coating




図/Fig.1



先端角120°

図/Fig.2  
ルーマ形状  
Pivot type shank



先端角120°

A type 60° P-HSS 片刃\*1 2枚刃 右刃

\*1 サイズによっては、ルーマ形状のものもあります。  
Pivot type shank available depending on size.

単位/寸法:mm 価格:円  
Unit/Size:mm Price:JPY

VAN Code No.	刃先径 φd	最大取径 φd1	シャンク径 φD	刃長 ℓ	ルーマ長 ℓ1	全長 L	図 Fig.	在庫 Stock	参考価格 Price
CDH0.3X0.9	0.3	0.9	3	0.3	2.7	40	2	●	¥2,000
CDH0.4X1.2	0.4	1.2	3	0.4	3.6	40	2	●	¥1,500
CDH0.5X1.5	0.5	1.5	3	0.5	4.5	40	2	●	¥1,300
CDH0.6X1.8	0.6	1.8	3	0.6	5.4	40	2	●	¥1,200
CDH0.7X2.1	0.7	2.1	3	0.7	6.3	40	2	●	¥1,200
CDH0.8X2.4	0.8	2.4	3	0.8	7.2	40	2	●	¥1,100
CDH0.9X2.7	0.9	2.7	3	0.9	8.1	40	2	●	¥1,100
CDH1.0X3	1	3	3	1		40	1	●	¥900

A type 60° P-HSS TiCN 片刃\*1 2枚刃 右刃

\*1 サイズによっては、ルーマ形状のものもあります。  
Pivot type shank available depending on size.

単位/寸法:mm 価格:円  
Unit/Size:mm Price:JPY

VAN Code No.	刃先径 φd	最大取径 φd1	シャンク径 φD	刃長 ℓ	ルーマ長 ℓ1	全長 L	図 Fig.	在庫 Stock	参考価格 Price
CDH0.3X0.9TiCN	0.3	0.9	3	0.3	2.7	40	2	●	¥2,700
CDH0.4X1.2TiCN	0.4	1.2	3	0.4	3.6	40	2	●	¥2,200
CDH0.5X1.5TiCN	0.5	1.5	3	0.5	4.5	40	2	●	¥2,000
CDH0.6X1.8TiCN	0.6	1.8	3	0.6	5.4	40	2	●	¥1,900
CDH0.7X2.1TiCN	0.7	2.1	3	0.7	6.3	40	2	●	¥1,900
CDH0.8X2.4TiCN	0.8	2.4	3	0.8	7.2	40	2	●	¥1,800
CDH0.9X2.7TiCN	0.9	2.7	3	0.9	8.1	40	2	●	¥1,800
CDH1.0X3TiCN	1	3	3	1		40	1	●	¥1,600

Stock ●...標準在庫品/ Stocked

■被削材適合性 Suitability for Work Materials ◎...最適 The most suitable ○...適 Suitable △...可 Possible 無印 Blank...不可 Impossible

製品区分 Product	軟鋼 Mild Steel	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	調質鋼 Hardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼入れ鋼 Quenched & Tempered Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron	チタン合金 Titanium Alloy	アルミ合金 Aluminium Alloy	銅 Copper	プラスチック Plastic	セラミック etc. Ceramics etc.	
	SS	S45C	SCM SCR	SKD SKS	~40 HRC	~45 HRC	45~ HRC	SUS	FC	FDC	Al	Cu		マシナブル Machinable	ジルコニア ガラス Zirconia Glass
CDH	○	◎	○	△				○	○	○	○	○			
CDH-TiCN	○	◎	◎	○				◎	○	○	○	○			