

シム・スペーサー
ワッシャー
エンドプレート

シム・スペーサー

ワッシャー

エンドプレート

外径 φD	内径 φd	板厚 t	1 枚単位			
			品番	価格(円)		
			□ : 材質記号	黒染め C	無電解 ニッケルメッキ M	ステンレス S
25	12	2	W□2512-2	200	230	270
		3	W□2512-3	200	230	270
		5	W□2512-5	200	230	270
	16	2	W□2516-2	200	230	270
		3	W□2516-3	200	230	270
		5	W□2516-5	200	230	270
	20	2	W□2520-2	200	230	270
		3	W□2520-3	200	230	270
		5	W□2520-5	200	230	270
30	6	2	W□3006-2	200	280	310
		3	W□3006-3	200	280	310
		5	W□3006-5	200	280	310
	8	2	W□3008-2	200	280	310
		3	W□3008-3	200	280	310
		5	W□3008-5	200	280	310
	10	2	W□3010-2	200	280	310
		3	W□3010-3	200	280	310
		5	W□3010-5	200	280	310
	12	2	W□3012-2	200	280	310
		3	W□3012-3	200	280	310
		5	W□3012-5	200	280	310
	16	2	W□3016-2	200	280	310
		3	W□3016-3	200	280	310
		5	W□3016-5	200	280	310
	20	2	W□3020-2	200	280	310
		3	W□3020-3	200	280	310
		5	W□3020-5	200	280	310
35	10	3	W□3510-3	200	320	340
		5	W□3510-5	200	320	340
	12	3	W□3512-3	200	320	340
		5	W□3512-5	200	320	340
	16	3	W□3516-3	200	320	340
		5	W□3516-5	200	320	340
	20	3	W□3520-3	200	320	340
		5	W□3520-5	200	320	340
40	10	3	W□4010-3	230	390	420
		5	W□4010-5	230	390	420
	12	3	W□4012-3	230	390	420
		5	W□4012-5	230	390	420
	16	3	W□4016-3	230	390	420
		5	W□4016-5	230	390	420
	20	3	W□4020-3	230	390	420
		5	W□4020-5	230	390	420
50	10	3	W□5010-3	310	450	510
		5	W□5010-5	310	450	510
	12	3	W□5012-3	310	450	510
		5	W□5012-5	310	450	510
	16	3	W□5016-3	310	450	510
		5	W□5016-5	310	450	510
	20	3	W□5020-3	310	450	510
		5	W□5020-5	310	450	510