

接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
食品機械に最適な抗菌仕様(無機系抗菌剤)です。
密着性に優れた先端形状、清掃性に配慮した無地仕様です。

■ 本体材質：抗菌TPE(熱可塑性エラストマー)
芯金材質：アルミ(A5052)



板厚0.8mm用



板厚1.6mm用



板厚2.4mm用



板厚3.2mm用

板厚0.8mm用 [対応板厚0.6~1.2mm]

シリーズ	寸法 (mm)	対応板厚(参考)			最小曲げ半径(R)			色	表面模様	1本あたりの長さ=2m	
		0.0	1.0	2.0						注文例	
TBG			0.6~1.2		30	30	20	灰		注文例 TBG080K-L 2	
										50m/巻 品番	カット販売(m単位) 品番
										TBG080K	TBG080K-L□

板厚1.6mm用 [対応板厚1.2~2.4mm]

シリーズ	寸法 (mm)	対応板厚(参考)			最小曲げ半径(R)			色	表面模様	1本あたりの長さ=2m	
		1.0	2.0	3.0						注文例	
TBG			1.2~2.4		30	30	20	灰		注文例 TBG160K-L 2	
										50m/巻 品番	カット販売(m単位) 品番
										TBG160K	TBG160K-L□

板厚2.4mm用 [対応板厚2.0~3.0mm]

シリーズ	寸法 (mm)	対応板厚(参考)			最小曲げ半径(R)			色	表面模様	1本あたりの長さ=2m	
		1.0	2.0	3.0						注文例	
TBG			2.0~3.0		30	30	20	灰		注文例 TBG240K-L 2	
										50m/巻 品番	カット販売(m単位) 品番
										TBG240K	TBG240K-L□

板厚3.2mm用 [対応板厚2.4~4.0mm]

シリーズ	寸法 (mm)	対応板厚(参考)			最小曲げ半径(R)			色	表面模様	1本あたりの長さ=2m	
		2.0	3.0	4.0						注文例	
TBG			2.4~4.0		30	30	20	灰		注文例 TBG320K-L 2	
										50m/巻 品番	カット販売(m単位) 品番
										TBG320K	TBG320K-L□

