

■付属品一覧表

- コネクタ本体とは、別個にご発注ください。(凡例) ○使用可、×使用否、△一部使用可 (使用にあたってはご相談ください。)
- 付属品ご使用の場合は、使用条件をご確認の上、ご使用下さい。

付 属 品 の 種 類			使用できるコネクタ					
			D※	D※M		D※MA	D※U	D02
			-	基本 コンタクト 配列の場合	特殊 コンタクト 配列の場合	-	-	-
ジャンクション シェル	プラスチック製 分割型	D※-C※-J※型	○	○	△	○	○	△
	プラスチック製 分割型	D※-C8-J※-B※型	○	○	△	○	○	△
	プラスチック製 分割型	D※-C3-J※型	○	○	△	○	○	△
	角型クランプ	D※19678-※型	○	○	△	○	○	△
	丸型クランプ	D※2096※型	○	○	△	○	○	△
	長方形クランプ	D※246※※型	○	○	△	○	○	△
	90°アングルクランプ	D※19977型	○	○	△	○	△	△
ダストキャップ	ポリエチレン製	025-50※※-00※型	○	○	○	○	○	○
	紐つき	D※59/60-J2型	○	○	○	○	○	○
ロック装置	スライディングロック	D※5122※-1型	○	○	○	○	○	○
	スプリングロック	D1102※※型	○	○	○	○	○	○
	スクリュウロック	D204※※型	○	○	○	○	○	○
	嵌合固定台	D20418-※※型	○	○	○	○	○	○

■ジャンクションシェルとロック装置の組合せ (参考)

D sub用ロック装置は、D subコネクタにジャンクションシェルと共に取付けて使用しますが、組合せによって使用できない場合がありますのでご注意ください。

- ◎：パネル←→ケーブル } 間に使用可
ケーブル←→ケーブル }
- ：パネル←→ケーブル間に使用可
- ×：使用不可

ジャンクションシェル			ロック装置				
			スライディングロック D※5122※-1型 D53018	スクリュウロック D204※※型 D20418-2	スプリングロック D1102※※	嵌合固定台 D20418-※※型	
プラスチック製 分割型	分割型	D※-C※-J※型	×	×	×	(注1) (注2) ◎	
	分割型	D※-C8-J※-B※型	×	×	×	(注1) ○	
	分割型	D※-C3-J※型	×	◎	◎	×	
金属製 ジャンクションシェル	角型クランプ	D※19678-※型	◎	◎	◎	×	
	丸型クランプ	D※2096※型	◎	◎	◎	×	
	長方形クランプ	D※246※※型	◎	◎	◎	×	
	90°アングルクランプ	D※19977型	◎	×	×	×	

- (注1) この分割型ジャンクションシェルにはロック用ネジが組込まれておりますので、相手側には嵌合固定台を2個使用してください。
(注2) ケーブル対ケーブル (中継用) の場合は、長方形嵌合固定台をご使用ください。(固定台品名は別途お問い合わせ下さい。)