

# フッ素系シール剤を採用し、 施工の簡略化を実現したPS (PreSeal) 継手



○ PS継手とは、○管継手くねじ込み式可鍛鉄製管継手 (JIS B 2301) のねじ部に、フッ素系シール剤を塗布・焼成した、施工性の優れた継手です。

従来の施工手順より、面倒なシールテープ巻きや、液状シール剤の塗布という手間をなくし、スピーディな配管工事を目的とし開発された○ PS継手は、ねじ部をはじめ、すべてJIS規格に適合しており、安心してご使用いただける製品です。

## 特長

1. 優れたシール性能
2. 優れた施工性
3. 品種・サイズが豊富

## 適応範囲

1. 表面処理：環境対応型 溶融亜鉛めっき
2. 流体：飲料水を除く水、空気
3. 適用温度：常温
4. 管種：配管用炭素鋼鋼管 (JIS G 3452)  
水配管用亜鉛めっき鋼管 (JIS G 3442)

## 施工上の留意点

- 管及び継手のねじ部に付着している異物については必ずきれいにふき取って施工をして下さい。
- JISで規定されている手締め mountain 数に対し、PS継手の手締め後の mountain 数は少なくなります。パイプレンチで締め付け後はねじ込み mountain 数は一般のねじ込み継手と同数です。
- 管端部のバリなど、継手シール部を傷つけたりはがしたりする恐れのあるものについては漏れの原因となりますので取り除いて下さい。
- 管へ市販のシール剤を併用して当社製品と接合する場合、シール剤メーカーの取扱説明書に従って下さい。
- 残余ねじ部については、使用環境に応じてシール剤・防錆剤を塗布して下さい。



## JFE 継手株式会社

※パンフレット記載の規格・仕様は製品改良のため、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

本社・工場 大阪府岸和田市田治米町153番地の1  
〒596-8585 TEL 072(445)0285(10) FAX 072(445)0291  
本社営業部 大阪府岸和田市田治米町153番地の1  
〒596-8585 TEL 072(445)6441 FAX 072(445)6013  
東京営業部 東京都台東区蔵前2丁目17番4号JFE蔵前ビル6F  
〒111-0051 TEL 03(5823)1651 FAX 03(5823)1653  
東北営業所 仙台市宮城野区扇町2丁目4-28  
〒983-0034 TEL 022(238)3860 FAX 022(238)3886  
中部営業所 名古屋市中川区中川運河北幹線第四号地  
〒454-0805 TEL 052(352)4191 FAX 052(353)5153  
九州営業所 福岡市博多区西月隈3丁目2番27号  
〒812-0857 TEL 092(471)7456 FAX 092(471)1894

お問い合わせは.....

JFE PF OFFICIAL HOMEPAGE  
[www.jfe-pf.co.jp](http://www.jfe-pf.co.jp)



この印刷物は再生紙を  
使用しています。



2010年3月改訂

2206-GL-MPA©