


メカストレート

(略記号:TRM-STR)



※写真は25・30Aのものです。




単位/mm

呼び (A)	L ₁	L ₂	ϕD
25	139	290	74
30	139	290	84
50	209	400	102
75	249	478	134

径違いメカストレート

(略記号:TRM-RSTR)




呼び (A)	L ₁	L ₂	ϕD
32×25	139	290	74

メカエルボ

(略記号:TRM-L)




※写真は25・30Aのものです。



呼び (A)	L ₁	L ₂	H	ϕD
25	139	220	105	74
30	139	225	110	84
50	209	313	139	102
75	249	399	160	134

径違いメカエルボ

(略記号:TRM-RL)




呼び (A)	L ₁	L ₂	H	ϕD
32×25	139	225	105	74

バルブチー

(略記号 25:TR-VT 32~75:TRM-VT)



※写真は30~75Aのものです。



呼び (A)	L ₁	L ₂	H ₁	H ₂	ϕD	R, R _p (B)
25	75	138	73	79	49	1
30	99	175	93	90	58	1¼
50	139	238	109	101	78	2
75	149	292	136	124	109	3