

スクラビングバブル ガラスクリーナー



[価格をチェックする](#)



本体



つめかえ

たれずにふきとりカンタン！ふきムラなしですばやくピッカピカ！

汚れにはりつく洗浄液で、垂直面でもたれにくくふき取りしやすい。

2度拭きいらずでふきムラのない透明な仕上がり。

容量	【本体】 500m l 【つめかえ】 400m l
用途	・ ガラス類： 窓、鏡、ガラスケース、自動車のガラスなど ・ その他： サッシ、電気製品、照明器具のカサ、飾り棚、冷蔵庫外面など
液性／タイプ	弱アルカリ性

成分表

成分名称	機能名称
水	溶剤
イソプロピルアルコール	溶剤
アルカノールアミン	アルカリ剤
アルキル硫酸エステルアルカノールアミン	界面活性剤
アクリル系ポリマー	増粘剤
香料	香料
着色剤	着色剤

スクラビングバブル製品ラインアップ

[スクラビングバブル バスフリーもこピカ](#)

[スクラビングバブル 石鹼カスに強いバスクリーナー](#)

[スクラビングバブル 3D抗菌](#)

[スクラビングバブル トイレスタンプ消臭成分 in](#)