




# SHD CONNECTOR


1.0mmピッチ/プリント基板用コネクタ/圧着・嵌合タイプ





基板対電線用最小の1.0mmピッチ、2列構造を採用。組立実装高さ6.3mm(トップ)、5.5mm(サイド)、幅5.0mm(トップ)、5.1mm(サイド)のロープロファイル設計で、機器の小型化・高密度実装化の要求に対応しました。

- 高密度対応
- 誤挿入防止機構
- 作業性の良い取っ手付ソケット
- 自動実装時の吸着性



## トップ型



## ●ボス付




## サイド型



注1) 上図はコネクタ装着側から見た図です。  
 2) 基板のパターンピッチは全体にわたって公差±0.05で累積しないこと。  
 上図記載の寸法は参考値ですので詳しくは弊社までお問い合わせください。

## ■コンタクト



形番	適用電線範囲		電線被覆外径(mm)	個数/リール
	mm <sup>2</sup>	AWG#		
SSH-003GA-P0.2	0.032 ~ 0.08	32~28	0.4~0.8	23,000

### 材質・表面処理

りん青銅・ニッケル下地付 接触部/金めっき

### ●RoHS対応品

注) すずめっき仕様品についてはお問い合わせください。

コンタクト	圧着機	アプリケーション		
		アプリケーション本体	ダイス	アプリ・ダイセット
SSH-003GA-P0.2	AP-K2N	MKS-L-10-3	MK/SSH/L-003-02	APLMK SSH/L003-02
		※MKS-SC	SC/SSH/L-003-02	APLSC SSH/L003-02

注1) ※ストリッパークリンバーアプリケーション

電線によっては使用できない場合がありますので弊社までお問い合わせください。

2) 全自動圧着機対応アプリケーションについては弊社までお問い合わせください。