

ジュビリー



SUPERCLAMPS Mild Steel Zinc Plated

スーパークランプ(スチール)

RoHS

同商品群
在庫数 285
アイテム

JSCMSシリーズ

締付トルク
(N・m)
6

バンド幅:18mm 仕様 ●六角ボルト:8mm

発注単位1箱

JUBILEE社 [534980]

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	最大径 (mm)	最小径 (mm)	厚さ (mm)	箱入数 (個)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
836-6815	JSC019MS	¥1,043	オープン	19	17	0.6	10	60	280	20(118)
836-6816	JSC022MS	¥1,043	オープン	22	20	0.6	10	60	290	24(160)
836-6817	JSC025MS	¥1,071	オープン	25	23	0.6	10	52	310	12(100)
836-6818	JSC028MS	¥1,130	オープン	28	26	0.6	10	44	320	19(190)
836-6819	JSC031MS	¥1,171	オープン	31	29	0.6	10	38	330	13(163)

締付トルク
(N・m)
8

バンド幅:20mm 仕様 ●六角ボルト:10mm

発注単位1箱

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	最大径 (mm)	最小径 (mm)	厚さ (mm)	箱入数 (個)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
836-6820	JSC035MS	¥716	オープン	35	32	1.0	5	40	365	56(267)
836-6821	JSC039MS	¥750	オープン	39	36	1.0	5	40	372	15(125)
836-6822	JSC043MS	¥791	オープン	43	40	1.0	5	39	380	4(23)
836-6823	JSC047MS	¥913	オープン	47	44	1.0	5	30	387	27(208)
836-6824	JSC051MS	¥943	オープン	51	48	1.0	5	30	428	10(91)
836-6825	JSC055MS	¥984	オープン	55	52	1.0	5	30	417	14(94)
836-6826	JSC059MS	¥1,031	オープン	59	56	1.0	5	24	440	13(93)
836-6827	JSC063MS	¥430	オープン	63	60	1.0	2	54	180	25(105)

特長 ●標準タイプと同等のサイズながらも、高いトルクでの締付けを実現します。

●亜鉛コートで表面処理されており、耐食性に優れています。

用途 ●一般産業、自動車関連、農業用。
●空圧・水圧配管、建設設備の締結などに。

仕様 ●DIN3017規格取得

材質 ●スチール(亜鉛コート処理)

製造国 ●イギリス

締付トルク
(N・m)
25

バンド幅:25mm 仕様 ●六角ボルト:13mm

発注単位1箱

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	最大径 (mm)	最小径 (mm)	厚さ (mm)	箱入数 (個)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
836-6828	JSC067MS	¥509	オープン	67	64	1.5	2	40	393	22(88)
836-6829	JSC073MS	¥530	オープン	73	68	1.5	2	33	419	38(119)
836-6830	JSC079MS	¥583	オープン	79	74	1.5	2	30	420	32(72)
836-6831	JSC085MS	¥597	オープン	85	80	1.5	2	24	440	37(91)
836-6832	JSC091MS	¥614	オープン	91	86	1.5	2	24	440	42(183)
836-6833	JSC097MS	¥621	オープン	97	92	1.5	2	24	456	5(24)
836-6834	JSC103MS	¥633	オープン	103	98	1.5	2	20	467	9(100)
836-6835	JSC112MS	¥640	オープン	112	104	1.5	2	18	492	14(29)
836-6836	JSC121MS	¥660	オープン	121	113	1.5	2	16	500	46(210)
836-6837	JSC130MS	¥819	オープン	130	122	1.5	2	10	538	6(36)
836-6838	JSC139MS	¥837	オープン	139	131	1.5	2	10	550	1(20)
836-6839	JSC148MS	¥863	オープン	148	140	1.8	2	10	633	1(5)
836-6840	JSC161MS	¥910	オープン	161	149	1.8	2	8	625	5(9)
836-6841	JSC174MS	¥964	オープン	174	162	1.8	2	8	676	14(29)
836-6842	JSC187MS	¥977	オープン	187	175	1.8	2	8	729	5(167)
836-6843	JSC200MS	¥1,006	オープン	200	188	1.8	2	7	729	4(50)
836-6844	JSC213MS	¥1,113	オープン	213	201	1.8	2	6	750	31(775)
836-6845	JSC226MS	¥1,210	オープン	226	214	1.8	2	5	857	6(86)
836-6846	JSC239MS	¥1,329	オープン	239	227	1.8	2	4	857	12(600)
836-6847	JSC255MS	¥1,447	オープン	252	240	1.8	2	4	900	0(-)
836-6848	JSC265MS	¥1,571	オープン	265	253	1.8	2	4	900	1(20)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <http://www.orange-book.com/>

ジュビリー



SUPERCLAMPS 304 Stainless Steel

スーパークランプ(オールステンレス・SUS304)

RoHS

同商品群
在庫数 285
アイテム

JSCSSシリーズ

締付トルク
(N・m)
6

バンド幅:18mm 仕様 ●六角ボルト:8mm

発注単位1箱

JUBILEE社 [534980]

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	最大径 (mm)	最小径 (mm)	厚さ (mm)	箱入数 (個)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
836-6849	JSC019SS	¥3,334	オープン	19	17	0.6	10	60	280	13(119)
836-6850	JSC022SS	¥3,456	オープン	22	20	0.6	10	60	290	30(116)
836-6851	JSC025SS	¥3,606	オープン	25	23	0.6	10	52	310	13(93)
836-6852	JSC028SS	¥3,719	オープン	28	26	0.6	10	44	320	7(88)
836-6853	JSC031SS	¥3,851	オープン	31	29	0.6	10	38	330	4(31)

締付トルク
(N・m)
8

バンド幅:20mm 仕様 ●六角ボルト:10mm

発注単位1箱

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	最大径 (mm)	最小径 (mm)	厚さ (mm)	箱入数 (個)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
836-6854	JSC035SS	¥2,004	オープン	35	32	1	5	40	365	41(75)
836-6855	JSC039SS	¥2,016	オープン	39	36	1	5	40	372	8(37)
836-6856	JSC043SS	¥2,020	オープン	43	40	1	5	39	380	31(111)
836-6857	JSC047SS	¥2,033	オープン	47	44	1	5	30	387	5(30)
836-6858	JSC051SS	¥2,071	オープン	51	48	1	5	30	428	17(45)
836-6859	JSC055SS	¥2,119	オープン	55	52	1	5	30	417	17(68)
836-6860	JSC059SS	¥2,133	オープン	59	56	1	5	24	440	22(440)
836-6861	JSC063SS	¥869	オープン	63	60	1	2	54	180	102(119)

発注単位1箱

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	最大径 (mm)	最小径 (mm)	厚さ (mm)	箱入数 (個)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
836-6862	JSC067SS	¥1,669	オープン	67	64	1.2	2	40	393	25(114)
836-6863	JSC073SS	¥1,693	オープン	73	68	1.2	2	33	419	21(68)
836-6864	JSC079SS	¥1,719	オープン	79	74	1.2	2	30	420	23(144)
836-6865	JSC085SS	¥1,743	オープン	85	80	1.2	2	24	440	12(172)
836-6866	JSC091SS	¥1,776	オープン	91	86	1.2	2	24	440	35(389)
836-6867	JSC097SS	¥1,789	オープン	97	92	1.2	2	24	456	3(60)
836-6868	JSC103SS	¥1,811	オープン	103	98	1.2	2	20	467	8(400)
836-6869	JSC112SS	¥1,836	オープン	112	104	1.2	2	18	492	13(217)
836-6870	JSC121SS	¥1,879	オープン	121	113	1.2	2	16	500	37(265)
836-6871	JSC130SS	¥1,924	オープン	130	122	1.2	2	10	538	13(65)
836-6872	JSC139SS	¥1,961	オープン	139	131	1.2	2	10	550	15(750)
836-6873	JSC148SS	¥2,011	オープン	148	140	1.2	2	10	633	6(300)
836-6874	JSC161SS	¥2,089	オープン	161	149	1.5	2	8	625	22(105)
836-6875	JSC174SS	¥2,137	オープン	174	162	1.5	2	8	676	8(10)
836-6876	JSC187SS	¥2,426	オープン	187	175	1.5	2	8	729	4(200)
836-6877	JSC200SS	¥2,506	オープン	200	188	1.5	2	7	729	1(-)
836-6878	JSC213SS	¥2,584	オープン	213	201	1.5	2	6	750	15(750)
836-6879	JSC226SS	¥2,696	オープン	226	214	1.5	2	5	857	16(80)
836-6880	JSC239SS	¥2,820	オープン	239	227	1.5	2	4	857	50(38)
836-6881	JSC255SS	¥2,943	オープン	252	240	1.5	2	4	900	0(-)
836-6882	JSC265SS	¥3,071	オープン	265	253	1.5	2	4	900	61(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <http://www.orange-book.com/>