

ジュビリー



Multi Band

自在ホースバンド“マルチバンド” 11mmタイプ(スチール)

RoHS

同商品群
在庫数 285 アイテムMB1708
(セット)MB1701
(バンドのみ)MB1704
(締め付け金具のみ)

バンドのみ

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	長さ (m)	セット内容	締付トルク (N・m)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
855-6221	MB1701	¥1,733	オープン	10	11mm幅10m巻バンド1本	4.5	15	720	8(48)
855-6222	MB1702	¥4,724	オープン	30	11mm幅30m巻バンド1本	4.5	5	2080	2(9)

特 長 ●必要な長さにカットして使用することができます。 ●専用のスクリュー
にバンドをベルトのように通すことで、簡単に締めることができます。

仕 様 ●バンド幅:11mm

材 質 ●スクリュー:スチール ●バンド・ハウジング:スチール

製造国 ●イギリス

バンド+金具セット

発注単位1箱

JUBILEE社[534980]

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	長さ (m)	セット内容	締付トルク (N・m)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
855-6224	MB1708	¥3,309	オープン	10	11mm幅10m巻バンド1本、締め付け金具25個	4.5	15	1030	48(78)

締め付け金具のみ

発注単位1箱

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	長さ (m)	セット内容	締付トルク (N・m)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
855-6223	MB1704	¥1,434	オープン	スクリュー(7mm)、ハウジング各25個	4.5	30	300	10(56)	

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

ジュビリー



Multi Band

自在ホースバンド“マルチバンド” 11mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

RoHS

同商品群
在庫数 285 アイテムMB1806
(セット)MB1801
(バンドのみ)MB1803
(締め付け金具のみ)

バンドのみ

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	長さ (m)	セット内容	締付トルク (N・m)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
855-6225	MB1801	¥4,027	オープン	10	11mm幅10m巻バンド1本	4.5	15	700	15(84)
855-6226	MB1802	¥10,991	オープン	30	11mm幅30m巻バンド1本	4.5	5	2030	14(61)

特 長 ●必要な長さにカットして使用することができます。 ●専用のスクリュー
にバンドをベルトのように通すことで、簡単に締めることができます。

仕 様 ●バンド幅:11mm

材 質 ●スクリュー:ステンレス(SUS304)

●バンド・ハウジング:ステンレス(SUS304) 製造国 ●イギリス

バンド+金具セット

発注単位1箱

JUBILEE社[534980]

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	長さ (m)	セット内容	締付トルク (N・m)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
855-6228	MB1806	¥7,380	オープン	10	11mm幅10m巻バンド1本、締め付け金具25個	4.5	15	1149	113(108)

締め付け金具のみ

発注単位1箱

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	長さ (m)	セット内容	締付トルク (N・m)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
855-6227	MB1803	¥3,237	オープン	スクリュー(7mm)、ハウジング各25個	4.5	30	280	24(52)	

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

ブリーズ



Stainless Steel Hose Band

自在ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)

RoHS

同商品群
在庫数 57 アイテム4002
(自在ステンレスホースバンドキット
(スクリューユニット付))4006
(自在ステンレスホースバンドキット
(スクリューユニットなし))

(継ぎ金具)



(スクリューユニットB)

(スクリューユニットA)

4003
(自在ステンレスホースバンド用
スクリューユニット)

特 長 ●標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
●自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。
●継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。

仕 様 ●バンド幅:12.7mm ●6角ボルト:8.0mm

材 質 ●スクリュー:ステンレス(SUS410)

●バンド:ステンレス(SUS201)

●ハウジング:ステンレス(SUS301)

製造国 ●アメリカ

使用方法

①バンドを任意の長さに
切断します。②バンドにスクリューユ
ニットAを接続します。③バンドのもう片方に、
スクリューユニットBを
接続します。④スクリューユニットA、B
を接続し、マイナスドライバーで
締めつけます。

自在ステンレスホースバンドキット(スクリューユニット付)

発注単位1セット

トラスコ中山株[200264]

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	最小径 (mm)	セット内容	締付トルク (N・m)	梱包数 (セット)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
414-6719	4000	¥2,000	¥2,333	76.2	2.6mバンド1本、スクリューユニット3個、継ぎ金具1個	4.5	10	0.25	350(94)
414-6735	4002	¥7,500	¥8,750	76.2	15mバンド1本、スクリューユニット10個、継ぎ金具5個	4.5	6	1.37	239(101)
414-6727	4001	¥16,000	¥18,667	76.2	30mバンド1本、スクリューユニット25個、継ぎ金具10個	4.5	6	2.42	68(83)

自在ステンレスホースバンドキット(スクリューユニットなし)

発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	最小径 (mm)	セット内容	梱包数 (セット)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
414-6778	4006	¥5,000	¥5,833	76.2	15mバンド1本、継ぎ金具 5個	6	0.9	62(117)
414-6760	4005	¥8,050	¥9,392	76.2	30mバンド1本、継ぎ金具10個	6	1.7	105(130)

自在ステンレスホースバンド用スクリューユニット

発注単位1箱

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	セット内容	箱入数 (セット)	梱包数 (箱)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
414-6751	4004	¥3,800	¥4,433	スクリューユニットA・B各1個	10	10	0.34	158(108)
414-6743	4003	¥8,050	¥9,392	スクリューユニットA・B各1個	25	10	0.73	124(123)