

TC型

安全装置

クエアト

ロング

- ◎安全装置内蔵タイプ
- ◎タップサイズごとに適正トルクに設定済

- 安全装置はボールクラッチを採用、作動は滑らかで安全性・耐久性を確保
- TC2035以上の管用ネジはサイドロックタイプとなります

安全装置の設定トルク仕様

呼び	標準	イエロー	レッド	ロール
仕様	一般用	軽切削材用	難切削材用	転造用
識別	表示なし	YELLOWと刻印	REDと刻印	ROLLと刻印
適応材質	SC SCM FCD FC等	ADC BC MCナイロン 樹脂等	SUS SK SKD SKS等	SC SCM ADC等
設定値	S45C切削トルクの 約2倍に設定	標準の 約20%ダウン	標準の 約30%アップ	標準の 約60%アップ

※「レッド」「ロール」の設定トルク仕様については設定できないタップサイズもございますのでお問い合わせ下さい。



型式説明

TC412-RED M6

← タップサイズ
← トルク仕様
← タッピング能力範囲
型

TC412