



Option Parts for KÄRCHER High Pressure Washer

“ケルヒャー”高圧洗浄機用オプションパーツ



製造国・ドイツ

高圧ホース

発注単位1本

ケルヒャージャパン株[380136]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	品名	適合機種	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
794-1391	63901850	¥29,156	¥31,100	高圧ホース 15m (標準)	HD1050、HDS1000BE	1	3.740	12(150)
794-1439	63912380	¥28,594	¥30,500	高圧ホース 10m (標準)	HD4/8、HD7/15C、HD9/17M、HDS4/7U他	1	1.580	166(80)
794-1471	63914170	¥30,713	¥32,760	高圧ホース 15m (標準)	HD7/15CX、HD9/17MX	1	2.525	25(109)
794-1455	63913510	¥44,344	¥47,300	高圧ホース 10m (長寿命)	HD10/22SX	1	3.458	5(100)
794-1404	63902080	¥59,063	¥63,000	高圧ホース 20m (長寿命)	HD10/22SX、HDS8/17MX	1	6.750	13(145)
794-1412	63907040	¥45,281	¥48,300	高圧ホース 10m (食品用)	HD10/22SX、HD1050、HDS1000BE	1	2.950	1(100)
794-1421	63907050	¥63,000	¥67,200	高圧ホース 20m (食品用)	HD10/22SX、HD1050、HDS1000BE	1	5.450	2(100)
794-1480	63916540	¥37,875	¥40,400	高圧ホース 15m (食品用)	HD4/8、HD7/15C、HD7/10C、HD9/17M、HDS4/7U他	1	2.700	11(74)

延長高圧ホース

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	品名	適合機種	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
794-1447	63913420	¥29,531	¥31,500	延長高圧ホース 10m (標準)	HD7/15CX、HD9/17MX以外全ての機種	1	2.45	78(98)
794-1331	63900100	¥36,281	¥38,700	延長高圧ホース 15m (標準)	HD7/15CX、HD9/17MX以外全ての機種	1	3.55	15(79)
794-1382	63900310	¥54,188	¥57,800	延長高圧ホース 20m (標準)	HD7/15CX、HD9/17MX以外全ての機種	1	4.59	17(100)
794-1463	63913540	¥40,406	¥43,100	延長高圧ホース 10m (長寿命)	HD7/15CX、HD9/17MX以外全ての機種	1	3.70	71(99)
794-1340	63900270	¥64,031	¥68,300	延長高圧ホース 20m (長寿命)	HD7/15CX、HD9/17MX以外全ての機種	1	6.80	33(118)
794-1498	63918870	¥89,063	¥95,000	延長高圧ホース 20m (食品用長寿命)	HD7/15CX、HD9/17MX以外全ての機種	1	7.20	0(-)

カップリング

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	品名	適合機種	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
793-9825	44010910	¥4,688	¥5,000	ねじれ防止用 (高圧ホースのねじれ防止に)	25MPaまで対応	1	159	187(130)
793-9817	44010760	¥4,781	¥5,100	ねじれ防止用 (高圧ホースのねじれ防止に)	30MPaまで対応	1	155	11(65)
793-9841	44030020	¥1,969	¥2,100	延長ホースカップリング (ホース同士の接続用)	高圧ホース延長の際必須	1	112	197(172)

トリガーガン

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	品名	適合機種	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
794-0467	47754630	¥13,641	¥14,550	トリガーガン (組み込みタイプ)	HD4/8、HD7/15、HD9/17、HD4/7U他	1	695	56(99)
824-5458	47755290	¥14,250	¥15,200	トリガーガン450mm (ロングタイプ)	HD728B、HD801B、HDS801B	1	1050	17(100)
794-0475	47754660	¥16,875	¥18,000	トリガーガン (直付けタイプ)	HD10/22、HDS8/9、HDS8/15、HDS8/17他	1	894	83(94)

サーボプレスユニット

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	品名	適合機種	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
794-0483	47754700	¥10,125	¥10,800	サーボプレスユニット750-1100L/H	HD9/17、HD10/22、HDS8/9、HDS8/15、HDS8/17他	1	320	56(95)
794-0491	47755260	¥15,938	¥17,000	サーボプレスユニット750L/h	HD7/15C、HD7/15CX	1	281	12(400)

コネクタ

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	品名	適合機種	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
793-9833	44020220	¥4,969	¥5,300	ダイレクトコネクタ 50mm	全機種使用可	1	121	22(92)

ランス

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	品名	適合機種	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
794-0220	47606670	¥6,375	¥6,800	スプレーランス 250mm	全機種使用可	1	257	25(132)
794-0211	47606650	¥7,875	¥8,400	スプレーランス 550mm	HD728B、HD801B、HDS801B	1	409	10(56)
794-0203	47606640	¥10,875	¥11,600	スプレーランス 600mm	HD728B、HD801B、HDS801B以外全て使用可	1	740	6(29)
794-0190	47606630	¥13,125	¥14,000	スプレーランス 840mm	HD728B、HD801B、HDS801B以外全て使用可	1	895	32(104)
794-0165	47606600	¥14,250	¥15,200	スプレーランス 1050mm	HD728B、HD801B、HDS801B以外全て使用可	1	955	40(84)
794-0173	47606610	¥17,719	¥18,900	スプレーランス 1550mm	HD728B、HD801B、HDS801B以外全て使用可	1	1350	1(4)
794-0181	47606620	¥20,719	¥22,100	スプレーランス 2050mm	HD728B、HD801B、HDS801B以外全て使用可	1	1650	3(75)
794-0157	47602450	¥23,625	¥25,200	アンダーボディスプレーランス	HD728B、HD801B、HDS801B以外全て使用可	1	1240	0(-)
794-1501	63946540	¥46,875	¥50,000	フレキシブルランス 1.0m	全機種使用可	1	1400	7(117)
794-1510	63946550	¥33,750	¥36,000	フレキシブルランス 0.8m	全機種使用可	1	1250	4(50)

リングセット

発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	品名	適合機種	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
793-9167	28801540	¥648	¥690	リングセット 3個組	全機種使用可	1	5	477(568)
793-9191	28809900	¥666	¥710	リングセット 5個組	全機種使用可	1	10	164(82)
793-9183	28802080	¥2,344	¥2,500	リングセット 20個組	全機種使用可	1	11	77(92)
793-9175	28801680	¥11,250	¥12,000	リングセット 100個組	全機種使用可	1	49	2(67)

商品のお問い合わせ: 045-777-7410 <https://www.kaercher.com/jp/>