


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



Option Parts for KÄRCHER High Pressure Washer

## “ケルヒャー”高压洗浄機用オプションパーツ

同商品群 在庫数 234アイテム

特長 ● Easy Lock対応です。



41110210  
ねじれ防止  
カップリング



41110370  
（高压ホース延長用  
カップリング）



21150000  
（クイックカップリング  
トリガーガン用）



21150010  
（クイックカップリング  
スプレーランス用）



21100100  
（ホースリールマウントキット 20m）



41110240  
（高压ホース分岐アダプター）



41110380  
（ダイレクトコネクター）



43213800  
（サポートレバー）



41120180  
（スプレーランス 1550mm）



21120160  
（ダブルランス）



41120370  
（伸縮ランス1800～5400mm）



41120290  
（曲がりランス）



21120150  
（雨どいランス）



21120080  
（ツインフォームランス）



41130010  
（固定ブラシ）



41130050  
（回転ブラシ 900～1300L/h）



21110110  
（サーフェスクリーナー FR 30 P）



21110130  
（サーフェスクリーナー FR 30 Me）



21110230  
（サーフェスクリーナー FR 50 Me）



21110100  
（サーフェスクリーナー FRV 30）



21110120  
（サーフェスクリーナーFRV 30 Me）



41150060  
（サンドブラストベーシックキット）



41120110  
（ノズルチップ固定ホルダー）

### カップリング 製造国 ●ドイツ

発注単位1個

ケルヒャージャパン株式会社 [380136]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	品名	適合機種	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
859-4277	41110210	¥ 6,094	¥ 6,500	ねじれ防止カップリング	HD・HDS・エンジン機全機種	1	205	89(207)
859-4278	41110370	¥ 2,813	¥ 3,000	高压ホース延長用カップリング	HD・HDS・エンジン機全機種	1	200	340(154)
859-4300	21150000	¥ 14,063	¥ 15,000	クイックカップリング トリガーガン用	HD・HDS・エンジン機全機種	1	462	18(300)
859-4301	21150010	¥ 6,094	¥ 6,500	クイックカップリング スプレーランス用	HD・HDS・エンジン機全機種	1	90	13(119)

### ホースリールマウントキット 製造国 ●ドイツ

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	品名	適合機種	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
859-4279	21100100	¥ 42,188	¥ 45,000	ホースリールマウントキット 20m	HDS8/9C, HDS8/15C	1	3.4	2(40)
859-4280	21100110	¥ 187,500	¥ 200,000	ホースリールマウントキット 20m	HDS8/17, 10/19M, 13/15S	1	34.0	0(-)
859-4281	21100050	¥ 60,938	¥ 65,000	ホースリールマウントキット 20m	HDS801B, 1000BE	1	6.9	0(-)
859-4282	21100040	¥ 84,375	¥ 90,000	ホースリールマウントキット 30m	HD8/20G, 9/23G	1	0.9	2(67)

### アダプター・コネクター・サポートレバー 製造国 ●ドイツ

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	品名	適合機種	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
859-4284	41110240	¥ 38,156	¥ 40,700	高压ホース分岐アダプター	HDシリーズCX・MX・SX以外の全機種、エンジン機	1	518	1(15)
859-4285	41110380	¥ 4,969	¥ 5,300	ダイレクトコネクター	HD・HDS・エンジン機全機種	1	265	49(117)
859-4377	41110220	¥ 4,969	¥ 5,300	ダイレクトコネクター	-	1	281	10(38)
859-4299	43213800	¥ 7,500	¥ 8,000	サポートレバー	HD・HDS・エンジン機全機種	1	182	4(134)

### ランス 製造国 ●ドイツ

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	品名	適合機種	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
859-4286	41120270	¥ 7,500	¥ 8,000	スプレーランス 250mm	HD・HDS・エンジン機全機種	1	0.4	53(102)
859-4287	41120240	¥ 9,375	¥ 10,000	スプレーランス 400mm	HD・HDS・エンジン機全機種	1	0.4	21(175)
859-4288	41120070	¥ 11,813	¥ 12,600	スプレーランス 600mm	HD・HDS・エンジン機全機種	1	0.8	33(150)
859-4289	41120060	¥ 14,063	¥ 15,000	スプレーランス 840mm	HD・HDS・エンジン機全機種	1	0.9	31(92)
859-4290	41120000	¥ 15,469	¥ 16,500	スプレーランス 1050mm	HD・HDS・エンジン機全機種	1	1.0	72(240)
859-4291	41120180	¥ 18,656	¥ 19,900	スプレーランス 1550mm	HD・HDS・エンジン機全機種	1	1.3	13(69)
859-4292	41120210	¥ 21,563	¥ 23,000	スプレーランス 2050mm	HD・HDS・エンジン機全機種	1	1.6	8(800)
859-4293	21120160	¥ 23,438	¥ 25,000	ダブルランス	HD・HDS・エンジン機全機種	1	2.4	1(-)
859-4294	41120370	¥ 93,750	¥ 100,000	伸縮ランス 1800～5400mm	HD・HDS・エンジン機全機種	1	7.0	9(65)
859-4295	41120290	¥ 13,781	¥ 14,700	曲がりランス	HD・HDS・エンジン機全機種	1	0.6	6(150)
859-4296	21120150	¥ 46,875	¥ 50,000	雨どいランス	HD・HDS・エンジン機全機種	1	0.8	0(-)
859-4297	41120320	¥ 23,625	¥ 25,200	アンダーボディランス	HD・HDS・エンジン機全機種	1	1.0	9(300)
859-4298	41120350	¥ 46,875	¥ 50,000	フレキシブルランス	HD・HDS・エンジン機全機種	1	2.5	12(86)
859-4362	21120000	¥ 108,750	¥ 116,000	ツインフォームランス インジェクター付	HDシリーズCX・MX・SX以外の全機種、エンジン機	1	3.2	0(-)
859-4363	21120080	¥ 75,000	¥ 80,000	ツインフォームランス	HDS200V全機種対応	1	2.0	0(-)

### ブラシ 製造国 ●ドイツ

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	品名	適合機種	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
859-4369	41130010	¥ 18,281	¥ 19,500	固定ブラシ	HD・HDS・エンジン機全機種	1	744	2(67)
859-4370	41130050	¥ 14,063	¥ 15,000	回転ブラシ 800～1300L/h	HD9/17, 10/22, 13/15, HDS13/15他	1	1150	0(-)
859-4371	41130030	¥ 20,719	¥ 22,100	回転ブラシ 500～800L/h	HD4/8, 7/15, 7/10C, HDS4/7他	1	1150	7(350)

### サーフェスクリーナー 製造国 ●ドイツ

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	品名	適合機種	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
859-4372	21110110	¥ 46,875	¥ 50,000	サーフェスクリーナー FR 30 P	HD4/8, 7/15, 9/17M, 7/10C, 6/12G, 6/15G 全機種対応	1	2.7	38(173)
859-4373	21110130	¥ 88,125	¥ 94,000	サーフェスクリーナー FR 30 Me	全機種対応	1	5.0	5(42)
859-4374	21110230	¥ 168,750	¥ 180,000	サーフェスクリーナー FR 50 Me	HD200V・エンジン機・HDS200V全機種対応	1	14.3	0(-)
859-4375	21110100	¥ 78,750	¥ 84,000	サーフェスクリーナー FRV 30	HD200V・エンジン機機機対応	1	5.6	0(-)
859-4376	21110120	¥ 195,938	¥ 209,000	サーフェスクリーナー FRV 30 Me	HD200V・エンジン機・HDS200V全機種対応	1	7.5	0(-)

### サンドブラストベーシックキット 製造国 ●ドイツ

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	品名	適合機種	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
859-4378	41150000	¥ 42,188	¥ 45,000	サンドブラストベーシックキット 砂量調節付	HD・HDS・エンジン機全機種	1	4.2	1(50)
859-4379	41150060	¥ 23,438	¥ 25,000	サンドブラストベーシックキット	HD・HDS・エンジン機全機種	1	3.4	28(999)

### 固定ホルダー 製造国 ●イタリア

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	品名	適合機種	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
859-4302	41120110	¥ 1,500	¥ 1,600	ノズルチップ固定ホルダー	HD・HDS・エンジン機全機種	1	82	58(121)

☎商品のお問い合わせ: 045-777-7410 <https://www.kaercher.com/jp/>