

乾式掃除機

乾湿両用
掃除機

湿式掃除機

掃除機用
オプション
パーツエア式
掃除機クリーン・
防爆用
掃除機

プロワ

高圧洗浄機

スチーム
洗浄機

スーパ

床洗浄機

ポリッシャ



Option Parts for KÄRCHER High Pressure Washer

“ケルヒャー”高圧洗浄機用オプションパーツ

特長 ● Easy Lock 対応です。
製造国 ● ドイツ21130010
(パワーノズル 0° 040)41170290
(3ジェットノズル 034)

ノズル

発注単位1個

ケルヒャージャパン株[380136]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	品名	適合機種	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
859-4303	21130010	¥ 3,281	¥ 3,500	パワーノズル 0° 040	HD4/8.6/15G.8/20G.HDS4/7C.801B	1	28	23(122)
859-4304	21130330	¥ 3,281	¥ 3,500	パワーノズル 0° 045	HD7/15.HDS8/17.HD6/12G	1	28	5(167)
859-4305	21130340	¥ 3,281	¥ 3,500	パワーノズル 0° 050	HD10/22.HDS8/15C.HD9/23G	1	28	12(110)
859-4306	21130360	¥ 3,281	¥ 3,500	パワーノズル 0° 060	HD9/17.7/10C.HDS10/19M	1	28	7(234)
859-4307	21130370	¥ 3,281	¥ 3,500	パワーノズル 0° 070	HDS8/9C.HDS13/15S	1	28	1(34)
859-4309	21130420	¥ 3,281	¥ 3,500	パワーノズル 15° 034	HD4/8P	1	28	16(124)
859-4310	21130430	¥ 3,281	¥ 3,500	パワーノズル 15° 036	HD4/8C.HDS4/7U	1	28	40(109)
859-4311	21130440	¥ 3,281	¥ 3,500	パワーノズル 15° 038	HDS4/7C.FD6/15G	1	28	1(20)
859-4312	21130450	¥ 3,281	¥ 3,500	パワーノズル 15° 040	HD6/15G.8/20G.HDS801B	1	28	1(-)
859-4313	21130460	¥ 3,281	¥ 3,500	パワーノズル 15° 045	HD7/15.HDS8/17.HD6/12G.HDS1000BE	1	28	5(250)
859-4314	21130470	¥ 3,281	¥ 3,500	パワーノズル 15° 055	HD9/17.10/22.HDS10/19M.HD9/23G	1	28	5(125)
859-4315	21130480	¥ 3,281	¥ 3,500	パワーノズル 15° 060	HD7/10CFood	1	28	1(-)
859-4316	21130490	¥ 3,281	¥ 3,500	パワーノズル 15° 070	HDS8/9C	1	28	1(-)
859-4317	21130500	¥ 3,281	¥ 3,500	パワーノズル 15° 075	HDS13/15S	1	28	1(50)
859-4318	21130630	¥ 3,281	¥ 3,500	パワーノズル 25° 033	HD4/8P	1	26	42(210)
859-4319	21130060	¥ 3,281	¥ 3,500	パワーノズル 25° 038	HDS4/7.HD6/15G.HDS801B	1	28	6(600)
859-4320	21130210	¥ 3,281	¥ 3,500	パワーノズル 25° 040	HD4/8C.7/15C.HF8/20G	1	28	20(334)
859-4321	21130070	¥ 3,281	¥ 3,500	パワーノズル 25° 042	HD6/12G	1	28	1(100)
859-4322	21130220	¥ 3,281	¥ 3,500	パワーノズル 25° 045	HD7/15.HDS8/17.HDS1000BE	1	28	17(52)
859-4323	21130090	¥ 3,281	¥ 3,500	パワーノズル 25° 047	HD10/22.HDS8/15C	1	28	24(150)
859-4324	21130100	¥ 3,281	¥ 3,500	パワーノズル 25° 048	HD9/23G	1	28	1(-)
859-4325	21130230	¥ 3,281	¥ 3,500	パワーノズル 25° 050	HD10/22	1	28	4(400)
859-4326	21130250	¥ 3,281	¥ 3,500	パワーノズル 25° 055	HDS10/19M	1	28	13(130)
859-4327	21130260	¥ 3,281	¥ 3,500	パワーノズル 25° 060	HD9/17.7/10C	1	28	3(150)
859-4328	21130610	¥ 3,281	¥ 3,500	パワーノズル 25° 065	HDS8/9C	1	28	3(43)
859-4329	21130140	¥ 3,281	¥ 3,500	パワーノズル 25° 075	HDS13/15S	1	28	0(-)
859-4330	21130160	¥ 3,281	¥ 3,500	パワーノズル 25° 090	HD13/15S	1	28	0(-)
859-4331	21130030	¥ 3,281	¥ 3,500	パワーノズル 40° 040	HD4/8.6/15G.8/20G.HDS4/7C.801B	1	28	25(209)
859-4332	21130530	¥ 3,281	¥ 3,500	パワーノズル 40° 045	HD7/15.HDS8/17.HD6/12G.HDS1000BE	1	28	3(50)
859-4333	21130540	¥ 3,281	¥ 3,500	パワーノズル 40° 050	HD10/22.HDS8/15C.HD9/23G	1	28	5(250)
859-4334	21130550	¥ 3,281	¥ 3,500	パワーノズル 40° 055	HD9/17.HDS10/19M	1	28	3(100)
859-4335	21130560	¥ 3,281	¥ 3,500	パワーノズル 40° 075	HDS8/9C.13/15S	1	28	2(100)
859-4336	21130200	¥ 3,281	¥ 3,500	パワーノズル 洗浄剤散布用 25° 250	HD4/8C.HDS4/7.HD8/20G.HD9/23G	1	28	2(40)
859-4337	41170290	¥15,938	¥17,000	3ジェットノズル 034	HD4/8P	1	317	10(42)
859-4338	41170320	¥15,938	¥17,000	3ジェットノズル 038	HD4/8C.HDS801B	1	317	29(171)
859-4339	41170330	¥15,938	¥17,000	3ジェットノズル 040	HD6/15G	1	315	9(450)
859-4340	41170360	¥15,938	¥17,000	3ジェットノズル 045	HD7/15.HDS4/7U.HD6/12G	1	315	27(97)
859-4341	41170390	¥15,938	¥17,000	3ジェットノズル 055	HD9/17	1	315	10(112)
859-4342	41170400	¥15,938	¥17,000	3ジェットノズル 060	HD7/10CFood	1	316	5(125)
859-4343	41130070	¥17,344	¥18,500	バリオンノズル 050	HD7/15.10/22.HDS4/7.8/17.8/15他	1	335	35(167)
859-4344	41130080	¥17,344	¥18,500	バリオンノズル 055	HD9/17M-MX.HDS8/9C	1	336	0(-)
859-4345	41130060	¥17,344	¥18,500	バリオンノズル 080	HDS13/15S	1	333	1(50)
859-4346	41140400	¥37,500	¥40,000	サイクロンジェットノズル 035	HD4/8P	1	532	40(134)
859-4347	41140410	¥37,500	¥40,000	サイクロンジェットノズル 040	HD4/8C.HDS4/7U.C.HD6/15G.8/20G.HDS801B	1	530	27(113)
859-4348	41140270	¥37,500	¥40,000	サイクロンジェットノズル 050	HD7/15.10/22.HDS8/15.8/17.HD6/12G.9/23G他	1	533	58(102)
859-4349	41140360	¥37,500	¥40,000	サイクロンジェットノズル 055 1060	HD9/17.7/10CFood.HDS10/19M	1	530	35(195)
859-4350	41140300	¥37,500	¥40,000	サイクロンジェットノズル 070 1080	HDS8/9C.13/15S	1	531	2(200)
859-4351	41140480	¥37,500	¥40,000	サイクロンジェットノズル 100	HD13/15S	1	534	1(50)
859-4352	41160000	¥ 7,031	¥ 7,500	スチームノズル 平型50° 1.5mm	HDS8/9C.8/15C.8/17.10/19M	1	233	1(100)
859-4353	41160010	¥ 7,031	¥ 7,500	スチームノズル 平型50° 2mm	HDS13/15S.HDS1000BE	1	232	1(100)
859-4354	21140020	¥ 3,281	¥ 3,500	スチームノズル 40° 050	HDS8/9C.8/15C	1	27	1(25)
859-4355	21140030	¥ 3,281	¥ 3,500	スチームノズル 40° 055	HDS8/17	1	27	1(17)
859-4356	21140060	¥ 3,281	¥ 3,500	スチームノズル 40° 070	HDS10/19M	1	27	1(100)
859-4357	21140100	¥ 3,281	¥ 3,500	スチームノズル 40° 090	HDS13/15S	1	28	0(-)
859-4359	21120130	¥42,188	¥45,000	フォームノズル	全機種対応	1	987	0(-)
859-4360	21120170	¥18,000	¥19,200	フォームノズル+タンク 025	HD7/15.9/17.10/22.13/15S.HDS8/9C.8/15C.8/17.10/19M.13/15他	1	1030	20(100)
859-4361	21120180	¥18,000	¥19,200	フォームノズル+タンク 042	HD100V機種.HD7/10CFood.HDS100V機種.HD6/12G.HD6/15G.HD8/20G.HDS801B	1	892	39(140)

インジェクター

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	品名	適合機種	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
859-4358	46370330	¥28,125	¥30,000	インジェクター	HD7/15CX.10/22SX以外の全機種	1	899	1(100)

ノズルキット

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	品名	適合機種	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
859-4364	21110090	¥9,375	¥10,000	ノズルキット 500~600L/h	HD4/8.HDS4/7.HD6/12G.6/15G.HDS801B	1	61	0(-)
859-4365	21110180	¥9,375	¥10,000	ノズルキット 600~700L/h	HD7/15C.HD7/10CFood	1	60	1(-)
859-4366	21110190	¥9,375	¥10,000	ノズルキット 700~1000L/h	HD・HDS(吐出水量700~1000L/h以内の機種対応)	1	60	0(-)
859-4367	21110200	¥9,375	¥10,000	ノズルキット 1000~1300L/h	HDS13/15S	1	30	0(-)
859-4368	21110220	¥9,375	¥10,000	ノズルキット 1300L/h	HD13/15S	1	173	1(-)

☎ 商品のお問い合わせ: 045-777-7410 <https://www.karcher.com/jp/>