



単位 : mm

### NW / KF フランジ

端子数	フランジ規格 サイズ	A	B	C	D	型式	製品コード
1	NW / KF 16	30	6	21.5	28.5	N165BR1	11044
1	NW / KF 25	40	6	21.5	28.5	N255BR1	10208
1	NW / KF 40	55	6	21.5	28.5	N405BR1	11105
2	NW / KF 40	55	6	21.5	28.5	N405BR2	11106
3	NW / KF 40	55	6	21.5	28.5	N405BR3	11107
4	NW / KF 40	55	6	21.5	28.5	N405BR4	11110

### ICF フランジ

端子数	フランジ規格 サイズ	A	B	C	D	型式	製品コード
1	ICF 34	34	7.5	22	28	C345BR1	10615
1	ICF 70	70	12.7	22	28	C705BR1	10653
2	ICF 70	70	12.7	22	28	C705BR2	10654
3	ICF 70	70	12.7	22	28	C705BR3	10655
4	ICF 70	70	12.7	22	28	C705BR4	10656

JIS VF / VG フランジ付きもご用意しております。  
こちらのサイズに取り付けられる最大端子数は右表の通りです。  
ご注文の際は以下をご参考に型式を指定の上、お問い合わせ下さい。

型式例 : VFの場合はF○○5BR△

VGの場合はG○○5BR△

※○○にはフランジサイズ、△には端子数をご記入下さい。

フランジサイズ	端子数
VF / VG 20	1
VF / VG 25	2
VF / VG 40	4

### 接続部品 - Accessories -

品名	型式	製品コード
ソケットコンタクト プッシュオンタイプ φ2.4	SVC24S	10152
大気側プラグ BNC - 5 kV	ASP-BNC5KV	10001

詳細はSection 6.1をご覧ください。

目次

製品概要

同軸

多ピン

熱電対

高電圧・  
高電流

絶縁碍子

接続部品

特注品事例

技術資料

索引

お問合せ  
シート