



単位：mm

NW / KF フランジ

端子数	フランジ規格 サイズ	A	B	C	D	P.C.D.	型式	製品コード
1	NW / KF 16	30	6	15.3	28.5	-	N16BR1	10319
1	NW / KF 25	40					N25BR1	10280
1	NW / KF 40	55					N40BR1	10298
2						24	N40BR2	10116
3							N40BR3	10297
4							N40BR4	10117

ICF フランジ

端子数	フランジ規格 サイズ	A	B	C	D	P.C.D.	型式	製品コード
1	ICF 34	34	7.5	15.8	28	-	C34BR1	10338
1	ICF 70	70	12.7				C70BR1	10291
2						24	C70BR2	10039
3							C70BR3	10300
4							C70BR4	10333

JIS VF / VG フランジ

JIS VF / VG フランジ付きも標準規格化しております。

* 詳細は、ホームページをご覧ください。(検索例：VF20 付きの場合「F20BR1」)

接続部品 - Accessories -

詳細は
Section 8.1
をご覧ください

品名	型式	製品コード
真空側 両側 BNCプラグ付き カプトン®被覆ケーブル L=1000	VCK1000BJ/BJ	14430
真空側 片側 BNCプラグ付き カプトン®被覆ケーブル L=1000	VCK1000X/BJ	14431
真空側 ソケットコンタクト プッシュオンタイプ φ2.4	SVC24S	10152
真空側 ソケットコンタクト 圧着タイプ φ2.4	SVC24CU	14427
大気側 BNCプラグ	ASP-BNC	10017

目次

製品概要

同軸

多ピン

熱電対

高電圧・
中電流

絶縁碍子

水冷端子

光ファイバー

接続部品

特注品事例

技術資料

索引

お問合せ
シート