



単位 : mm

NW / KF フランジ

端子数	フランジ規格 サイズ	A	B	C	D	P.C.D.	型式	製品コード
1	NW / KF 16	30	6	10.8	33	-	N16BRF1	11045
1	NW / KF 25	40		18.3	25.5		N25BRF1	11069
1	NW / KF 40	55					N40BRF1	10309
2						20	N40BRF2	11114
3						21	N40BRF3	10308

ICF フランジ

端子数	フランジ規格 サイズ	A	B	C	D	P.C.D.	型式	製品コード
1	ICF 34	34	7.5	7.2	36.6	-	C34BRF1	10025
1	ICF 70	70	12.7	18.8	25		C70BRF1	10234
2						20	C70BRF2	10240
3						21	C70BRF3	10318

JIS VF / VG フランジ

JIS VF / VG フランジ付きも標準規格化しております。

* 詳細は、ホームページをご覧ください。(検索例：VF20 付きの場合「F20BRF1」)

接続部品 - Accessories -

詳細は
Section **8.1** を
ご覧ください

品名	型式	製品コード
真空側 両側 BNCプラグ付き カプトン®被覆ケーブル L=1000	VCK1000BJ/BJ	14430
真空側 片側 BNCプラグ付き カプトン®被覆ケーブル L=1000	VCK1000X/BJ	14431
真空側 ソケットコンタクト プッシュオンタイプ φ2.4	SVC24S	10152
真空側 ソケットコンタクト 圧着タイプ φ2.4	SVC24CU	14427
大気側 BNCプラグ	ASP-BNC	10017

目次

製品概要

同軸

多ピン

熱電対

高電圧・
中電流

絶縁碍子

水冷端子

光ファイバー

接続部品

特注品事例

技術資料

索引

お問合せ
シート