



単位 : mm

NW / KF フランジ

端子数	フランジ規格 サイズ	A	B	C	D	P.C.D.	型式	製品コード
1	NW / KF 16	30	6	3.5	33	-	N16BJF1	10199
1	NW / KF 25	40		11	25.5		N25BJF1	10310
1	NW / KF 40	55					N40BJF1	10113
2						20	N40BJF2	10114
3						21	N40BJF3	10115

ICF フランジ

端子数	フランジ規格 サイズ	A	B	C	D	P.C.D.	型式	製品コード
1	ICF 34	34	7.5	0.3	36.2	-	C34BJF1	10024
1	ICF 70	70	12.7	11.5	25		C70BJF1	10036
2						20	C70BJF2	10037
3						21	C70BJF3	10038

JIS VF / VG フランジ

JIS VF / VG フランジ付きも標準規格化しております。

* 詳細は、ホームページをご覧ください。(検索例：VF20 付きの場合「F20BJF1」)

接続部品 - Accessories -

詳細は
Section **8.1** を
ご覧ください

品名	型式	製品コード
真空側 両側 BNCプラグ付き カプトン®被覆ケーブル L=1000	VCK1000BP/BP	14432
真空側 片側 BNCプラグ付き カプトン®被覆ケーブル L=1000	VCK1000X/BP	14433
大気側 BNCプラグ	ASP-BNC	10017

目次

製品概要

同軸

多ピン

熱電対

高電圧・
中電流

絶縁碍子

水冷端子

光ファイバー

接続部品

特注品事例

技術資料

索引

お問合せ
シート