



単位 : mm

NW / KF フランジ

端子数	フランジ規格 サイズ	A	B	C	D	P.C.D.	型式	製品コード
1	NW / KF 16	30	6	3	19.5	-	N16SMJ1	11057
1	NW / KF 25	40					N25SMJ1	11094
1	NW / KF 40	55					N40SMJ1	11182
2						20	N40SMJ2	11183
3						21	N40SMJ3	11184

ICF フランジ

端子数	フランジ規格 サイズ	A	B	C	D	P.C.D.	型式	製品コード
1	ICF 34	34	7.5	3.5	19	-	C34SMJ1	10201
1	ICF 70	70	12.7				C70SMJ1	10299
2						20	C70SMJ2	10238
3						21	C70SMJ3	10732

JIS VF / VG フランジ

JIS VF / VG フランジ付きも標準規格化しております。

* 詳細は、ホームページをご覧ください。(検索例 : VF20 付きの場合「F20SMJ1」)

接続部品 - Accessories -

詳細は
Section 8.1
をご覧ください

品名	型式	製品コード
真空側 両側 SMAプラグ付き カプトン®被覆ケーブル L=1000	VCK1000SMP/SMP	14444
真空側 片側 SMAプラグ付き カプトン®被覆ケーブル L=1000	VCK1000X/SMP	14445
大気側 SMAプラグ	ASP-SMA	10003

目次

製品概要

同軸

多ピン

熱電対

高電圧・
中電流

絶縁碍子

水冷端子

光ファイバー

接続部品

特注品事例

技術資料

索引

お問合せ
シート