



単位：mm

NW / KF フランジ

極数	フランジ規格 サイズ	A	B	C	D	P.C.D.	型式	製品コード
1	NW / KF 16	30	6	55.5	44.5	-	N25K3A1SUS	11517
2				48	52	8	N25K3A2SUS	11518
4						10	N25K3A4SUS	11519
1	NW / KF 25	40	6	55.5	44.5	-	N35K3A1SUS	11100
2						8	N35K3A2SUS	11101
4						10	N35K3A4SUS	11102

ICF フランジ

極数	フランジ規格 サイズ	A	B	C	D	P.C.D.	型式	製品コード
1	ICF 34	34	7.5	56	44	-	C15K3A1SUS	10602
2				44.8	55.2	8	C15K3A2SUS	10213
4						10	C15K3A4SUS	10212
1	ICF 70	70	12.7	56	44	-	C25K3A1SUS	11256
2						8	C25K3A2SUS	11257
4						10	C25K3A4SUS	11258

JIS VF / VG フランジ

JIS VF / VG フランジ付きも標準規格化しております。

* 詳細は、ホームページをご覧ください。

(検索例：VF20 付きの場合 [F25K3A1SUS])

接続部品 - Accessories -

詳細は
Section 8.4
をご覧ください

品名	型式	製品コード
ソケットコンタクト φ 1.5	SVC15	10146

目次

製品概要

同軸

多ピン

熱電対

高電圧・高電流

絶縁碍子

水冷端子

光ファイバー

接続部品

特注品事例

技術資料

索引

お問合せ
シート